



Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys LJ
Nom abrégé de l'appareil	LJ7K
Fonction produit	Démarreur DOL intégré
Fonction de l'appareil	Sécurité
Catégorie d'emploi	AC-3
Composition de l'appareil	Disjoncteur Transformateur de contrôle Contacteur
Puissance moteur kW	1.5 kW à 380/400 V AC 50 Hz
Zone de réglage de protection thermique	2.5...4 A
Tension circuit de commande	24 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Bouton-poussoir démarrage blanc I Bouton-poussoir stop noir O Bouton-poussoir coup de poing arrêt d'urgence rouge

### Complémentaires

Nombre d'entrée de câble	4 entrée câble : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut 4 entrée câble : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
Largeur	175 mm
Hauteur	165 mm
Profondeur	177 mm
Poids	2.27 kg
Code de comptabilité	LJ7K

### Environnement

Normes	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Matière	Polycarbonate
Degré de protection IP	IP55 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à IEC 60529
Caractéristique d'environnement	Standard

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0832 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Profil Environnemental Produit</a>
Instructions de fin de vie du produit	Disponible <a href="#">Manuel De Fin De Vie</a>

### Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------