



Brand of NTN Group

Données techniques


SES203

Roulements "inserts"



Insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre, graisse alimentaire

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
B - Largeur Bague Intérieure	19,1 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure	28,6 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou	13,5 mm
C - Largeur Bague Extérieure	12 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification	3,4 mm
d - Diamètre arbre	17 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	28,6 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

D - Diamètre extérieur BE	40 mm
G - Taille vis de blocage	M6x1
m - Distance vis de blocage	5 mm
r - Rayon Bague Intérieure	0.5
S - Distance face / centre du palier	6 mm
f0 - Facteur	13.2
SW - Taille clé	3 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	9500000 mN
C0 - Capacité de charge statique	4700000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	0,11 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	3.9 N-m

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	3.069 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	4.931 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	4.066 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	2.033 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.384 Hz

