

# LX Series

## Destructeur PowerShred® LX65 coupe croisée (P-4)

Bureaux individuels & télétravail (1 utilisateur)

### Spécificités :

- Usage régulier pour bureaux individuels ou le travail à domicile
- Détruit 10 feuilles par passage en particules croisées de 4 x 40 mm (Niveau de sécurité DIN P-4)
- Technologie brevetée SafeSense® : arrête le destructeur dès qu'une main s'approche de la fente d'insertion
- Détruit sans interruption pendant 6 minutes suivi d'une période de refroidissement de 20 minutes
- Corbeille avec tête extractible de 22 litres
- Détruit aussi des agrafes, des trombones et des cartes de crédit
- Jusqu'à 3 ans de garantie machine (2+1 an sous enregistrement du produit) et 3 ans pour les cylindres de coupe



TECHNOLOGIE  
**SAFESENSE**



Jusqu'à 3 ans de garantie  
machine (2+1 an) après  
enregistrement du produit  
sur [Fellowes.com](http://Fellowes.com)

### Caractéristiques :

Capacité de passage	10
Capacité du bac	22 L (Tête extractible – 303 feuilles)
Type de coupe	Croisée (4 x 40 mm)
Niveau de sécurité	P-4 (390 particules par feuille A4)
Type d'alimentation	Manuel
Cycle de fonctionnement	6 on / 20 off
Largeur de la fente d'insertion (mm)	222 mm
Détruit aussi	
Couleur	Blanc
Dimensions du produit (H x L x P)	40.70 x 23.30 x 37.10
Poids du produit	5.3 kg
Dimensions de l'emballage de vente au détail	42.50 x 26.00 x 39.00
Poids de l'emballage de vente au détail	6.2 kg
Dimensions du carton de regroupement (H x L x P)	44.30 x 53.50 x 40.30
Poids du carton de regroupement	13.5 kg
Quantité par carton de regroupement	2
Pays d'origine	Chine
Garantie	Machine : 3 ans (2 + 1) / Cylindres de coupe : 5 ans



### Recommandations

Code (EU)	100110076	UPC: 043859764792	SCS: 50043859764797
Code (UK)	4400601	UPC: 043859764785	SCS: 50043859764780

Huile 355ml	3608601
Huile 120ml	3608501
Feuilles de lubrification	4025601


# LX Series

## Destructeur PowerShred® LX65 coupe croisée (P-4)

Bureaux individuels & télétravail (1 utilisateur)

### Recyclabilité :


#### Recyclabilité de l'emballage



#### Recyclabilité de l'emballage

Pourcentage de l'emballage pouvant être facilement séparé et envoyé au recyclage

#### Recyclabilité du produit



#### Recyclabilité du produit

Pourcentage du produit pouvant être facilement séparé et envoyé au recyclage

### Certifications :



### Autre information :

**Entretien :** Des informations pertinentes sur l'entretien de votre destructeur (comme la lubrification de la machine) se trouvent dans le manuel du produit.

### Service après-vente :

- Réparable : NON
- Disponibilité des pièces détachées : NON
- Reprise : Oui, conformément aux conditions commerciales de Fellowes

**Déclaration de conformité :** La déclaration de conformité se trouve au verso du manuel du produit livré avec le destructeur.

Une version numérique de ce manuel est disponible sur votre site internet local Fellowes.com dans l'onglet « téléchargements » de ce produit ou peut être demandée auprès de votre service client Fellowes local.

**Assistance :** Ce produit possède une garantie machine de 2 ans. Pour toutes questions relatives au produit ou un besoin d'information complémentaire, notre équipe du service client est joignable via notre numéro de téléphone gratuit : 01.78.64.91.00

