




Pushing Performance
Since 1945

PFT male L-coded 1.5mm²



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	21 03 596 1505
规格	PFT male L-coded 1.5mm ²
浩亭电子目录	https://harting.com/21035961505

标识

类别	连接器
系列	圆形连接器 M12
标识	Power
原件	面板安装
规格	带导体 面板外部安装

版本

公母类型	公头
屏蔽	屏蔽
针数	5
电源针数	4
特殊插针数	1
特殊插针规格	FE插针
编码	L-编码
锁定类型	螺钉锁扣

技术参数

导体截面积	1.5 mm ²
导体截面积	AWG 16
额定电流	16 A
额定电压	63 V
额定脉冲电压	1.5 kV



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

污染等级	3
过电压类别	III
绝缘阻抗	$>10^8 \Omega$
接触电阻	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
拧紧力矩	2 Nm 锁紧螺母
扳手规格	17 18
极限温度	-40 ... +85 °C
插拔次数	≥ 100
防护等级符合 IEC 60529	IP65 / IP67 插配状态
绝缘组	I ($600 \leq \text{CTI}$)
导体长度	30 cm

材料特性

材料(插芯)	聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)	灰色
材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座)	压铸锌
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26



Pushing Performance
Since 1945

规格和认证

规格	IEC 61076-2-111
UL / CSA	UL 2238 CYJV2.E302521 CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	46 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140227668
eCl@ss	27440103 传感器-执行器插入式连接器 (附件、传感器)。
UNSPSC 24.0	39121413