


PCJT35-XL-N


Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs PCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

X-life

Information technique





Votre alternative produit actuelle

rainure	N	Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles
Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	35 mm	Alésage
L	92 mm	Largeur de bride
H	155 mm	Hauteur de bride
U	50,5 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C_r	27.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	15.300 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	650 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	1,13 kg	Poids

Cotes de montage

J	130 mm	Distance trous de fixation
N	14 mm	Trou de fixation
n	2	Nombre de vis de fixation
W	5 mm	Largeur entre plats

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Dimensions

A	32,5 mm	Hauteur logement
A_1	12,5 mm	Épaisseur de bride
A_2	21 mm	Distance piste
B_1	39 mm	Largeur totale du collier de blocage
V	92 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrication
d_3	55 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique

information additionnelle

	GEHCJT07-GG-N	Corps de palier
	GRAE35-XL-NPP-B	Désignation roulement
	KASK07	Couvercle de protection

Plage de température

T_{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact