

EMLP-AL (100X60) - 设备标识



0830515

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830515>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

设备标识，铝制标识，铝的颜色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK E.CARD，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，安装方式：背胶固定，标签数：1，文本框高度：60 mm，文本框宽度：100 mm



产品描述

注意：
由于目前所面临的全球采购市场挑战，菲尼克斯电气不得不采用了一种铝合金材质，从而可能导致外观与之前预期的均质表面质量有所偏差。但这对铝制标签本身的质量或打印耐用性没有任何影响。偏差仅体现在视觉效果上。

优势

- 这些标记条可用BLUEMARK CLED进行快速而简便地标识打印，且价格实惠
- 铝制设备粘贴标识
- 金属制标识，轻质高强度
- 表面经装饰性阳极氧化处理，更为经久耐用

商业数据

订货号	0830515
包装单位	15 pc
最小订货量	15 pc
销售关键代码	BG241B
产品关键代码	BG241B
目录页面	页码295 (C-3-2019)
GTIN	4046356718578
单件重量（含包装）	15.3 g
单件重量（不含包装）	15.3 g
原产地	DE

EMLP-AL (100X60) - 设备标识



0830515

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830515>

技术数据

产品属性

产品类型	设备标识
标识	
标签数	1
每排单独标记数	1
标识技术	UV LED技术

安装

安装类型	背胶固定
------	------

材料规格

粘性	压克力
颜色	铝色
标识材料	铝
材质	不含硅树脂与镉

环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果	已通过测试
----	-------

防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03 (遵照)
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)
异丙醇 [CAS编号67-63-0]	已通过测试
n-己烷 [CAS编号110-54-3]	已通过测试
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1]	已通过测试

在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

规格	DIN 50018:2013-05 (遵照)
结果	已通过测试
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2

盐雾测试

规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
----	---------------------------

EMLP-AL (100X60) - 设备标识



0830515

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830515>

结果	已通过测试
----	-------

环境条件

环境温度（运行）	-25 °C ... 120 °C (> +80 °C，材料表面温度可能略有不同)
环境温度（存放/运输）	5 °C ... 25 °C
建议环境温度（存储/运输）	5 °C ... 25 °C
建议湿度（存储/运输）	50 %
储存寿命	12 个月

尺寸

宽度	100 mm
长度	60 mm

文本框

文本框宽度	100 mm
文本框高度	60 mm

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

EMLP-AL (100X60) - 设备标识



0830515

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830515>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLP-AL (100X60) - 设备标识



0830515
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830515>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn