



**FAG****22209-E1-XL-C3**

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux

Roulements à rotule sur 2 rangées de
rouleaux 222...-E1, dimensions principales
selon DIN 635-2

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Design	E1	Sans bord central
type d'alésage	Z	Cylindrique
Cage	JPA	Cage en tôle acier
jeu radial	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
dispositif de lubrification	Norme	Norme

dimensions principale & données de performance

d	45 mm	Alésage
D	85 mm	Diamètre extérieur
B	23 mm	Largeur
C _r	104.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	99.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	13.000 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	10.100 1/min	vitesse limite
n _{gr}	5.600 1/min	Vitesse de base
≈m	0,562 kg	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	52 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _{a max}	78 mm	diamètre maximum épaulement du logement
r _{a max}	1 mm	Rayon de gorge maximum



Dimensions

$r_{\min}$	1,1 mm	Dimension minimum de chanfrein
D_1	75,6 mm	Alésage bague extérieure
d_2	55 mm	Diamètre de piste bague intérieure
d_s	3,2 mm	Diamètre trou de lubrification
n_s	4,8 mm	Largeur rainure de lubrification

Plage de température

$T_{\min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\max}$	200 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

e	0,25	Valeur limite de F_a/F_r pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y
Y_1	2,74	Facteur de charge dynamique axiale
Y_2	4,08	Facteur de charge dynamique axiale
Y_0	2,68	Facteur de sécurité statique

Caractéristiques

	Effort radial
	Effort axial uni directionnel
	Effort axial dans les 2 directions
	Lubrification à la graisse
	lubrification à l'huile
	Ouvert
	Erreur d'angle et désalignement statique
	Erreur d'angle et désalignement dynamique