

Buchseneinsatz - STG-MTN 0,5-1,0 - 3190438

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Modul-Buchsenkontakt, wird nach dem Ankrimpen des Leiters in das PCC- oder HCC-Steckergehäuse geschoben, für Leiter von 0,5 mm² ... 1,0 mm²

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
Mindestbestellmenge	100 STK
GTIN	 4 017918 093341
GTIN	4017918093341
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,424 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,424 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Maße

Kabeldurchmesser	1,4 mm ... 2,3 mm (inklusive Isolierung)
------------------	------------------------------------------

Allgemein

Farbe	silberfarben
Abisolierlänge	4 mm


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Buchseneinsatz - STG-MTN 0,5-1,0 - 3190438

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141190
eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141190
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

Approbationen

Buchseneinsatz - STG-MTN 0,5-1,0 - 3190438

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------

Zubehör

Zubehör

Crimpwerkzeug

Crimpzange - CRIMPFOX MT 2,5 - 1204038



Crimpzange, zum Ankrimpen von Leitern an die Modul-Buchsenkontakte STG-MTN, Crimpbereich: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20-14

Dokumentation

Montagematerial - ST-IL - 3039900

Bedienungsaufkleber für die ST-Klemme

