



**RCJTZ30-XL** **Corps de roulement à bride**

Paliers auto-aligneurs RCJTZ, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R

X-life**Information technique****Votre alternative produit actuelle**

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
L	83 mm	Largeur de bride
H	142 mm	Hauteur de bride
U	47,2 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	20.700 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	11.300 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	530 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	0,98 kg	Poids

Cotes de montage

J	116,5 mm	Distance trous de fixation
N	11,5 mm	Trou de fixation
T ₁	3 mm	Hauteur centrage
Z	80 mm	Diamètre centrage
	h8	Ajustement diamètre centrage
n	2	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	28 mm	Hauteur logement
A ₁	12 mm	Épaisseur de bride
A ₂	17 mm	Distance piste
B ₁	48,5 mm	Largeur totale du collier de blocage
V	83 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification
d ₃	44 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique

information additionnelle

GEHCJTZ06-GG	Corps de palier
GE30-XL-KRR-B	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.