

Fiche technique du produit

Spécifications



Easy UPS SRV - onduleur monophasé on-line - 230V - 2KVA - tour longue autonomie

SRV2KIL-E

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.

Lead time Généralement disponible en stock

Principales

Tension d'entrée principale 230 V CA monophasé

Tension d'entrée 220 V
240 V

Type de raccordement de l'entrée CEI 60320 C20

Limites de la tension d'entrée 105...300 V 40% charge
180...285 V pleine charge

Fréquence du réseau 40...70 Hz détection automatique

Tension de sortie 230 V CA monophasé

Tension de sortie 220 V
240 V

Puissance nominale en W 1800 W

Puissance nominale en VA 2000 VA

Type de raccordement de la sortie 4 CEI 60320 C13

Type de dérivation By-pass interne (automatique et manuel)

Facteur de crête 3:1

Distorsion harmonique 3 %

Puissance configurable max. (VA) 2000 VA

Puissance configurable max. (Watts) 1800 W

Type UPS On-Line

Type de forme de l'onde Sinusoïde

Runtime demi-charge 00:12:00 800 W

Rendement 88 % (pleine charge)

Fréquence de sortie 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau

Complémentaires

Informations complémentaires Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240

Battery type Lead-acid external included

Panneau de commande Console de contrôle et d'état lcd multifonction


Emplacements libres 1


Alarme	Alarme lors du passage en mode batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge
Connectivité UPS	Serial port USB port Available expansion slot
Taux d'énergie de surintensité	600 J
Longueur de câble	1,5 m
Nombre de câbles	1
Couleur	Noir (RAL 7010)
Hauteur	336 mm
Largeur	335 mm
Profondeur	425 mm
Poids Net	45,8 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Compatible USB	Yes
Position de montage	Verticale
Mode d'installation	Tower
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Redondance	No
Gamme de produit	Easy UPS On-Line
Type de produit ou équipement	Onduleur (UPS)

Environnement

Certifications du produit	CE UKCA TISI
Normes	EN/IEC 62040-1 :2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2 :2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2 :2018
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...50 °C
Altitude de stockage	0...15000 m
Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
Niveau acoustique	53 dBA
Dissipation thermique	759 Btu/h
Altitude de fonctionnement	0...3000 m

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie [View Runtime Graph](#) 

Efficacité	View Efficiency Graph 
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Tension de la batterie	72 V
Runtime étendu	1
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	5,5 H
Durée de vie de la batterie	3...5 année(s)
Puissance de charge de la batterie (Watts)	525 W nominal

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	46,5 cm
Largeur de l'emballage 1	56 cm
Longueur de l'emballage 1	56,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	49,3 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
---------------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

🗑️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Longer

🕒 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again


♻️ Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 <p>Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.</p>

Image of product / Alternate images

Alternative



