

Monitor arm voor 2 schermen - heavy duty - bureaudoorvoer / bureaукlem bevestiging

Productcode: ARMSLMBARDUO



Met een dual monitor arm kunt u twee 17" tot 32", voor VESA-montage geschikte schermen monteren, elk met een maximum gewicht van 8 kg, op één low-profile basis. De monitor arm kan flexibel worden gemonteerd zowel aan een bureau of via een doorvoergat, zodat u ruimte bespaart én een ergonomische werkplek in elke kantooromgeving creëert.

Met de stabiele dwarsstang biedt deze in hoogte verstelbare dubbele monitor arm de mogelijkheid om meer bruikbare werkruimte te creëren omdat uw schermen naast elkaar op één basis zijn bevestigd.

De computerschermstandaard kan met één aanraking in hoogte worden versteld. Dankzij de soepele +/- 10° kantelbeweging en +/- 90° zwenkbeweging kunt u eenvoudig de optimale kijkhoek instellen. U kunt elk scherm ook 180° roteren voor staand of liggend formaat en lateraal verschuiven over de dwarsstang.

De verstelbare dubbele monitor arm kan eenvoudig worden geïnstalleerd met de bureaукlem of via het doorvoergat (inclusief bevestigingsmaterialen). Met de geïntegreerde kabelmanagement houdt u uw werkplek georganiseerd. Dit product is geschikt voor de meeste bureaus, inclusief zit-sta werkplekken.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industriestandaarden of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

De ARMSLMBARDUO heeft 5 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Ideaal op kantoren, waaronder gedeelde/flex werkplekken met meerdere gebruikers
- Roteer uw beeldscherm van staand naar liggend voor webdesign of coding

Eigenschappen

- De schermen kunnen eenvoudig worden uitgelijnd en lateraal verschoven langs de hele dwarsstang
- Werk comfortabel met verstelbare hoogte (max. 595 mm), +/- 10° kantelen, +/- 90° zwenken en 180° roteren
- Bespaar ruimte door twee schermen, tot 32", op één basis te monteren (max. gewicht van elk 8 kg)
- Veelzijdig gebruik met bureaullem of montage via doorvoergat
- SMALL FOOTPRINT: Universal desktop multi-monitor mount w/space-saving design enhances the work area & built-in adjustable cable management channels along the arms w/ covers keep cables organized

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Scharnierend	Nee
Aantal ondersteunde schermen	2
Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm
	100x100 mm
Dikte bevestigingsoppervlak	Bureaullem: Tafel dikte van 10 - 85 mm
	Doorvoergatklem: Tafel dikte van 10 - 48 mm

Prestaties



Draagvermogen	17.7 lb [8 kg]
Minimale schermgrootte	17in
Maximale schermgrootte	32in
Hoogte verstelling	Ja
Kantelen	+10° / -10°
Pannen	+10° / -10°
Zwenken / draaien	+/- 90° bij de dwarsbalk +/- 180° bij de schouder +/- 180° bij het kniestuk
Schermmotatie	360°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Staal
Lengte product	32.8 in [83.2 cm]
Breedte product	22.4 in [56.9 cm]
Hoogte product	23.4 in [59.5 cm]
Gewicht product	16.1 lb [7.3 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	35.2 in [89.5 cm]
Package Width	8.9 in [22.5 cm]
Package Height	5.9 in [15 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	19.3 lb [8.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd



Meegeleverd	montagearm
	Onderste arm
	Bovenste arm
	Dwarsstang
	VESA-montage
	Hendel
	doorvoergat plaat
	basisplaat
	Schuimmat met hechtstrook
	Kabelmanagement klem, basis
	Zeskantige balkopschroeven
	Zeskantige platkopschroeven
	3 mm inbussleutel
	4 mm inbussleutel
	6 mm inbussleutel
	M4 x 12 schroeven
	M5 x 12 schroeven
	onderleggingen
	verzonken schroeven
	doorvoergat schroef
	Bovenste beugel C-klem
	Onderste C-klem

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

