


E12321



Câble avec prise femelle

ADOGI020MSS0010K02



Application		
Caractéristique spécifique		Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application		applications dans un environnement très difficile
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...70
Température ambiante en mouvement	[°C]	-20...50
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	631
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui

E12321



Câble avec prise femelle

ADOGI020MSS0010K02

Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 7,5 x diamètre du câble
	Rayon de courbure en cas de pose fixe	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 5,5 m/s pour une longueur de déplacement horizontal de 5 m et une accélération maximale de 10 m/s²
	cycles de courbure	> 5 Mio.
	résistance à la traction max. admissible	50 N/mm² statique 20 N/mm² dynamique

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, violet, blindé; 2 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: B; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6 Nm;
Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :
GN = vert
RD = rouge