

MERKMALE

- Durchgeschleifte Enden
- Material: Edelstahl
- Geölte Oberfläche
- Hochwertige Materialien

RS Pro Verlängerungsfeder aus Edelstahl, 47,6 mm x 7 mm

RS Best.-Nr. 821-510



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Die Industrielle Revolution hat viele nützliche Teile gebracht, die im 21. Jahrhundert immer noch relevant und nützlich sind. Eine davon ist die Verlängerungsfeder, die es ermöglicht, alltägliche Aufgaben effizient und sicher zu erledigen

Allgemeine Spezifikationen

Material	Edelstahl
Enden	Geschleift
Anfängliche Spannung	10.2N
Federrate	0.09N/mm
Oberflächenbeschaffenheit	Geölt; Selbstgeölt
Anwendungen	Erweiterungsfedern haben ihren Platz im gewerblichen und häuslichen Einsatz, wie z. B.: Robotik, Automobil-Innen- und Außenbereiche, Garagentorbaugruppen, Schraubzangen, Hebelmechanismen, Vergaser, Trampoline, Waschgeräte, Landmaschinen, Spielzeug für Kinder, Fenstersiebe, Pooldeckelspannungsfedern, Spannungsfedern für Schlafsoffebetten, Polsterfedern

Mechanische Spezifikationen

Freie Länge	47.6mm
Maximale erweiterte Länge	147.30mm
Außendurchmesser	7mm
Drahtdurchmesser	0.63mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur

Musikdraht - 120 °C; Edelstahl - 300 °C

Zulassungen

Normen erfüllt

DIN17223 Klasse C; BS1408 CR3; DIN2097 Klasse 2