

Mémocab™

système de repérage pour filerie
et blocs de jonction Viking 3 (suite)



378 07-378 02-378 05
378 06-377 81-378 10
dans porte repère 379 31

Emb.⁽¹⁾

Réf.

Repères largeur 2,3 mm

Code couleur international

| | Avec numéro | | |
|-----|---------------|--------|---|
| 600 | 378 01 | Violet | 7 |
| 600 | 378 02 | Orange | 3 |
| 600 | 378 03 | Blanc | 9 |
| 600 | 378 04 | Gris | 8 |
| 600 | 378 05 | Vert | 5 |
| 600 | 378 06 | Jaune | 4 |
| 600 | 378 07 | Brun | 1 |
| 600 | 378 08 | Bleu | 6 |
| 600 | 378 09 | Noir | 0 |
| 600 | 378 10 | Rouge | 2 |



378 06

Chiffres

Repères noirs sur fond blanc

| | | |
|-----|---------------|---|
| 600 | 377 80 | 0 |
| 600 | 377 81 | 1 |
| 600 | 377 82 | 2 |
| 600 | 377 83 | 3 |
| 600 | 377 84 | 4 |
| 600 | 377 85 | 5 |
| 600 | 377 86 | 6 |
| 600 | 377 87 | 7 |
| 600 | 377 88 | 8 |
| 600 | 377 89 | 9 |



377 85

Lettres majuscules

Repères noirs sur fond blanc

| | | |
|-----|---------------|---|
| 240 | 378 26 | A |
| 240 | 378 27 | B |
| 240 | 378 28 | C |
| 240 | 378 29 | D |
| 240 | 378 30 | E |
| 240 | 378 31 | F |
| 240 | 378 32 | G |
| 240 | 378 33 | H |
| 240 | 378 34 | I |
| 240 | 378 35 | J |
| 240 | 378 36 | K |
| 240 | 378 37 | L |
| 240 | 378 38 | M |
| 240 | 378 39 | N |
| 240 | 378 40 | O |
| 240 | 378 41 | P |
| 240 | 378 42 | Q |
| 240 | 378 43 | R |
| 240 | 378 44 | S |
| 240 | 378 45 | T |
| 240 | 378 46 | U |
| 240 | 378 47 | V |
| 240 | 378 48 | W |
| 240 | 378 49 | X |
| 240 | 378 50 | Y |
| 240 | 378 51 | Z |



378 30

Signes conventionnels

Repères noirs sur fond blanc

| | | |
|-----|---------------|---|
| 240 | 379 54 | / |
| 240 | 379 55 | • |
| 240 | 379 56 | + |
| 240 | 379 57 | - |
| 240 | 379 58 | ~ |
| 240 | 379 59 | ≡ |
| 240 | 379 60 | ⊥ |



379 56

(1) L'emballage de 600 repères comprend 25 réglottes de 24 repères
L'emballage de 240 repères comprend 10 réglottes de 24 repères
Ces références sont tarifées au repère

Mémocab™ système de repérage pour filerie, et blocs de jonction Viking 3

Repérage à bague fermée


- Repères imperdables moulés avec leur réglette (code couleur international)



- Porte-repères filerie souple facilitant l'introduction du câble et des repères et garantissant une excellente tenue en ambiance industrielle agressive

Préparez vos repères à l'avance

- Préparation et composition du repérage tenant et aboutissant avec les porte-repères doubles et les préhenseurs ergonomiques




Composition simultanée du repérage tenant et aboutissant avec le préhenseur double




Mise en place du repérage tenants et aboutissants dans les porte-repères doubles. Ainsi préparée, la double bande peut être amenée sur le site où chaque porte-repères tenant et aboutissant équipé sera mis en place sur les conducteurs

Organiser votre repérage à l'avance

- Préparation et mise en attente du repérage à l'aide des fiches (réf. 379 96) et du classeur chevalet (réf. 379 97)




Possibilité d'établir sur les fiches la liste des repères, avant le travail de précomposition et de l'organiser par folio



Une fois précomposés, les repères sont mis en attente sur les bandes adhésives des fiches...

... le tout, bien à l'abri dans le classeur chevalet, sera facile à transporter sans risque de perte, et facile à exploiter



Le système de repérage à bague fermée pour filerie et blocs de jonction

- Préparation des repères à l'avance avec classeur à folios
- Repères imperdables
- Réglettes de même couleur que les repères (code international)
- Repères à base rectangulaire pour un alignement parfait dans le porte-repère
- Précomposition du repérage avec les préhenseur ergonomiques
- Marquage composable dans le sens de la lecture
- Excellente qualité de marquage en ambiance agressive

Le système Mémocab offre :

- des repères avec ou sans numéros code couleur international, signes conventionnels, chiffres noirs sur fond blanc, lettre
- portes repères pour filerie
 - transparents, souples, unitaires pour 6 ou 12 repères
 - transparents souples, prédécoupés en bobine 7 repères pour repérage tenant et aboutissant simultanément
- porte-repères pour blocs de jonction
 - transparents unitaires 2 repères
- porte-repères pour câbles
 - transparents unitaires 8 repères, fixation par colliers Colring
- porte-repères adhésifs
 - transparent unitaires 6 repères

1. GAMME

1.1 Repères

Réglettes 24 repères largeur 2,3 mm

1.1.1 Couleurs suivant le code international des résistances NF C 93-011 - CEI 62

| Chiffre-couleur | Références avec numéro |
|-----------------|------------------------|
| 7 violet | 378 01 |
| 3 orange | 378 02 |
| 9 blanc | 378 03 |
| 8 gris | 378 04 |
| 5 vert | 387 05 |
| 4 jaune | 378 06 |
| 1 brun | 378 07 |
| 6 bleu | 378 08 |
| 0 noir | 378 09 |
| 2 rouge | 378 10 |

1. GAMME (suite)

1.1 Repères (suite)

1.1.2 Chiffres noirs sur fond blanc

| Chiffres | Références |
|----------|------------|
| 0 | 377 80 |
| 1 | 377 81 |
| 2 | 377 82 |
| 3 | 377 83 |
| 4 | 377 84 |
| 5 | 377 85 |
| 6 | 377 86 |
| 7 | 377 87 |
| 8 | 377 88 |
| 9 | 377 89 |

1.1.3 Lettres majuscules noires sur fond blanc

| Lettres | Références |
|---------|------------|
| A | 378 26 |
| B | 378 27 |
| C | 378 28 |
| D | 378 29 |
| E | 378 30 |
| F | 378 31 |
| G | 378 32 |
| H | 378 33 |
| I | 378 34 |
| J | 378 35 |
| K | 378 36 |
| L | 378 37 |
| M | 378 38 |
| N | 378 39 |
| O | 378 40 |
| P | 378 41 |
| Q | 378 42 |
| R | 378 43 |
| S | 378 44 |
| T | 378 45 |
| U | 378 46 |
| V | 378 47 |
| W | 378 48 |
| X | 378 49 |
| Y | 378 50 |
| Z | 378 51 |

1. GAMME (suite)


1.1 Repères (suite)

1.1.4 Signes conventionnels repères noirs sur fond blanc

| Chiffres | Références |
|----------|------------|
| / | 379 54 |
| • | 379 55 |
| + | 379 56 |
| - | 379 57 |
| ~ | 379 58 |
| = | 379 59 |
| ± | 379 60 |

1.2 Porte-repères

Filerie souple facilitant l'introduction du câble et des repères



| L 15mm 6 repères | L 30 mm 12 repères | Image | H | Diamètre | |
|---------------------|-----------------------|-------|-------|----------|------|
| | | | | mini | maxi |
| 379 30 | 379 40 | | 6,28 | 1,3 | 3,5 |
| 379 31 | 379 41 | | 7,65 | 2,3 | 4,8 |
| 379 32 | 379 42 | | 10,8 | 4,2 | 7,6 |
| 379 33 | 379 43 | | 15 | 7,6 | 12,5 |
| 379 34 | - | | 20,95 | 12,5 | 19 |
| 379 35 | - | | 24,75 | 29,5 | 29,5 |

1. GAMME (suite)

1.2 Porte-repères (suite)


1.2.1 Pour filerie

| Longueur du repérage | Références | Section (mm ²) | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------|
| | | mini | maxi |
| 15 mm (6 repères) | 379 30 | 0,25 | 1,5 |
| | 379 31 | 0,75 | 4 |
| | 379 32 | 4 | 16 |
| | 379 33 | 16 | 50 |
| | 379 34 | 50 | 95 |
| | 379 35 | 95 | 300 |
| 20 mm (12 repères) | 379 40 | 0,25 | 1,5 |
| | 379 41 | 0,75 | 4 |
| | 379 42 | 4 | 16 |
| | 379 43 | 16 | 50 |
| 500 mm (à couper) | 379 44 | 0,75 | 4 |

1.2.2 Pour repérage tenant aboutissant simultané

Porte-repères pré-découpés en bobine

| Longueur du rep. | Quantité /bobine | Réf. | Section (mm ²) | |
|---------------------|---------------------|--------|----------------------------|------|
| | | | maxi | mini |
| 18 mm 7 repères | 1000 | 379 20 | 0,25 | 1,5 |
| | 1000 | 379 21 | 0,75 | 4 |
| | 500 | 379 22 | 4 | 16 |
| 30 mm 12 repères | 500 | 379 10 | 0,25 | 1,5 |
| | 500 | 379 11 | 0,75 | 4 |



1.2.3 Pour blocs de jonction

Référence 379 00 : tous modèles



1.2.4 Adhésifs

| Longueur du repérage | Référence |
|-------------------------|-----------|
| 17,5 mm (7 repères) | 377 10 |



1.2.5 Pour câbles

| Longueur du repérage | Référence |
|-------------------------|-----------|
| 20 mm (8 repères) | 377 12 |



2. CARACTERISTIQUES DE LA MATIERE DES PORTE-REPÈRES

Température d'utilisation

: 110° C en pointe,
- 30° C à + 80° C
en continu

Tenue au brûleur à aiguille suivant CEI 695.2.2

Auto-extinction en moins de 15 secondes

Tenue aux agents chimiques à une température de 23° C
+ : excellente 0 : modérée - : faible

Solvants :




| | |
|---------------------|---|
| Aliphatique | 0 |
| Aromatique | 0 |
| Chloré | 0 |
| Cétone | - |
| Fluoré | - |
| Glicol | + |
| Alcools | + |
| Hydrocarbures | + |

Viellissement :


| | |
|--|-------------|
| - chimique en atmosphère industrielle (sulfureuse atmosphère saline) | bonne tenue |
| - aux ultraviolets | bonne tenue |

3. ACCESSOIRES


3.1 Préhenseurs ergonomiques pour composition et mise en place du repérage dans les porte-repères

| Réf. | Désignations | |
|--------|--|---|
| 379 89 | Double pour porte-repères 15 ou 18 mm tenant/aboutissant |  |
| 379 90 | Pour porte-repères 30 mm |  |
| 379 92 | Pour porte-repères 15 mm |  |

3.2 Extracteur

| Réf. | Désignations | |
|--------|--------------------------|--|
| 379 93 | Pour porte-repères 15 mm |  |

3.3 Divers

| Réf. | Désignations | |
|--------|---|---|
| 379 91 | Classeur double pour 48 réglettes de repères (livré nu) |  |
| 379 97 | Classeur chevalet de préparation pour mise en attente de porte-repères composés à l'avance (510 repères) |  |
| 379 96 | Recharges avec bandes adhésives pour classer de préparation |  |
| 379 99 | Mallette d'intervention sur sites, composé de : <ul style="list-style-type: none"> • 1 classer réf. 379 91 • 2 préhenseurs réf. 379 90/92 • 1 extracteur réf. 379 93 • 50 porte-repères réf. 379 30 • 50 porte-repères réf. 379 31 • 20 porte-repères réf. 379 32 |  |