


HC-B 6-A-UT-PER-M - 端子式连接器



1648072

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1648072>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



HEAVYCON端子适配器，针式插头，B6系列，6位，用于控制柜右侧，螺钉连接

商业数据

订货号	1648072
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	AF7ADC
产品关键代码	AF7ADC
目录页面	页码551 (C-2-2019)
GTIN	4017918969707
单件重量（含包装）	78.72 g
单件重量（不含包装）	15 g
原产地	CN

HC-B 6-A-UT-PER-M - 端子式连接器



1648072

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1648072>

技术数据

说明

概述	适用HEAVYCON-ADVANCE安装法兰以及HEAVYCON B6系列穿板式安装底座外壳
概述	仅在无负载/电压时，才能插拔连接器。

产品属性

产品类型	端子适配器
产品系列	HC-B
系列	HC-B
类型	B6
位数	6
连接图表	6+PE
触点编码	1 - 6
型号	用于控制柜右侧
螺丝刀刀口	0.5 x 3.5 mm

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定电压(III/3)	500 V
额定过电压	6 kV
额定电流	16 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

连接数据

连接技术

连接系统	螺钉连接
连接符合标准	IEC / EN

导线连接

导线横截面	0.5 mm² ... 2.5 mm²
可连接导线横截面AWG	20 ... 14
紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.8 Nm
单根电线的剥线长度	12 mm

尺寸


HC-B 6-A-UT-PER-M - 端子式连接器



1648072

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1648072>

尺寸图



宽度	34 mm
高度	71.6 mm
长度	51 mm
钻孔距离，水平	44 mm
钻孔距离，垂直	27 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0
接触件材料	铜合金
材料接触表面	Ag
接触件载体材料	PA
标准/条例	PA: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合 DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)

电缆/电线

单根导线的剥线长度	12 mm
-----------	-------

机械特性

机械参数

插/拔周期	≥ 500
-------	-------

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C
----------	-------------------

标准和规范

结构和测试规定	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352
测试	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352

测试

标准/规范	PA: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合 DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)
-------	--

HC-B 6-A-UT-PER-M - 端子式连接器



1648072


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1648072>

安装

组装说明	为确保正确使用，需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中 仅在无负载/电压时，才能插拔连接器。
------	--

图纸

尺寸图



连接侧


HC-B 6-A-UT-PER-M - 端子式连接器

1648072

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1648072>



尺寸图



侧视图


HC-B 6-A-UT-PER-M - 端子式连接器

1648072

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1648072>





应用图




左/右侧PE连接安装位置 (PEL/PER)

示意图



防插错编码选项

图表



衰减曲线图

HC-B 6-A-UT-PER-M - 端子式连接器



1648072

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1648072>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1648072>

 CSA 认证ID: 013631_6233_01				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	600 V	13 A	22 - 14	-

 cUL认证 认证ID: E118976				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	600 V	13 A	22 - 14	-

 UL认证 认证ID: E118976				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	600 V	13 A	22 - 14	-

 cULus认证 认证ID: E468743				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	600 V	14 A	- 14	-

HC-B 6-A-UT-PER-M - 端子式连接器



1648072

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1648072>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440222
ECLASS-13.0	27440222

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-B 6-A-UT-PER-M - 端子式连接器



1648072
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1648072>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn