




Détecteur capacitif

KI-3250NFPKG/PL/2P/IO/10M



- 1 LED jaune état de commutation
- 2 LED vert signal
- 3 potentiomètre Portée
- 4 potentiomètre Fonction de commutation



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée	[mm]	0,5...40
Interface de communication		IO-Link
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92
Application		
Caractéristique spécifique		Aide au réglage optique
Température du fluide	[°C]	-25...110
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 22
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Fréquence de commutation DC	[Hz]	30
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Portée	[mm]	0,5...40
Portée réglable		oui



Détecteur capacitif

KI-3250NFPKG/PL/2P/IO/10M

Réglage usine portée	[mm]	25
Portée réelle Sr	[mm]	25 ± 10 %

Exactitude / déviations

Hystérésis	[% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10

Interfaces

Interface de communication	IO-Link	
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profils	Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
	Function	Device identification
	Function	Multiple switching signal
	Function	Process data variable
	Function	Device diagnosis
Mode SIO	oui	
Type de port maître requis	A	
Temps de cycle de process min.	[ms]	20
Fonctions IO-Link (acyclique)	étiquette électronique spécifique application; compteur horaire; fonction NO / NF (paramétrable); PNP / NPN (parametrierbar); réglage du seuil de commutation; Hystérésis	
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement	DeviceID
	default	689

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection	IP 65; IP 67; IP 69K	

Tests / homologations

CEM	EN 61000-4-2	30 kV AD / 4 kV CD
	EN 61000-4-3	10 V/m
	EN 61000-4-4	2 kV
	EN 61000-4-6	10 V
	EN 55011	classe B
Tenue aux vibrations	DIN EN 60947-5-2	amplitude 1mm, durée du cycle de fréquence 5 mn, durée de présence par axe à une fréquence de résonance ou à 55 Hz: 30 mn
Tenue aux chocs	DIN EN 60947-5-2	30 g 6 chocs / 11 ms demi-sinusoidal (x,y,z)
Homologation UL	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	alimentation en tension	Limited Voltage/Current
	N° d'agrément UL	D002
	Numéro de fichier UL	E174191

Données mécaniques

Poids	[g]	279,7
Boîtier	boîtier fileté	
Type de montage	non encastrable	

KI6002



Détecteur capacitif

KI-3250NFPKG/PL/2P/IO/10M

Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92
Désignation du filetage		M30 x 1,5
Matières		PBT; PC; POM

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
	aide au réglage	12 x LED, vert
Aide au réglage optique		oui

Accessoires

Fourniture	écrous de fixation: 2
------------	-----------------------


Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



BK: OUT / IO-Link
Couleurs des fils conducteurs :
BK = noir
BN = brun
BU = bleu