


Accessoires de raccordement

Raccords

Mamelon


FHM



Référence	R1	R2	H1	H2	L	⤴
FHM01-01	R1/8	R1/8	8	8	20,5	12
FHM01-02	R1/8	R1/4	11	8	24	14
FHM01-03	R1/8	R3/8	11,5	8	24,5	17
FHM02-02	R1/4	R1/4	11	11	27	14
FHM02-03	R1/4	R3/8	11,5	11	27,5	17
FHM02-04	R1/4	R1/2	14	11	30,5	22
FHM03-03	R3/8	R3/8	11,5	11,5	28	17
FHM03-04	R3/8	R1/2	14	11,5	31	22
FHM04-04	R1/2	R1/2	14	14	33,5	22
FHM04-06	R1/2	R3/8	16	14	37	27
FHM06-06	R3/4	R3/4	16	16	39,5	27
FHM06-10	R3/4	R1	19	16,5	42,5	34
FHM10-10	R1	R1	19	19	45,5	34

Mamelon 3 pcs


FHMD



Référence	R	L	⤴
FHMD01-01	R1/8	27	14
FHMD02-02	R1/4	34	17
FHMD03-03	R3/8	36	22
FHMD04-04	R1/2	40	26
FHMD06-06	R3/4	52	32
FHMD10-10	R1	65	38

Prolongateur


FHMF



Référence	R	G	H	L	⤴
FHMF01-01	R1/8	G1/8	8	18	14
FHMF01-02	R1/8	G1/4	8	21,5	17
FHMF01-03	R1/8	G3/8	8	22,5	22
FHMF02-02	R1/4	G1/4	11	24,5	17
FHMF02-03	R1/4	G3/8	11	25,5	22
FHMF02-04	R1/4	G1/2	11	29	24
FHMF03-03	R3/8	G3/8	11,5	26	22
FHMF03-04	R3/8	G1/2	11,5	29	24
FHMF04-04	R1/2	G1/2	14	32	26
FHMF04-06	R1/2	G3/4	14	35	32
FHMF04-10	R1/2	G1	14	37,5	38
FHMF06-06	R3/4	G3/4	33	16	30

Manchon

FHF



Référence	G	L	⤴
FHF01-01	G1/8	15	14
FHF02-02	G1/4	22	17
FHF03-03	G3/8	23	22
FHF04-04	G1/2	28	26
FHF06-06	G3/4	32	32
FHF10-10	G1	35	38

Bouchon conique

FP



Référence	G	L	O
FP01	R1/8	8	17
FP02	R1/4	10	22
FP03	R3/8	11	24
FP04	R1/2	13	22
FP06	R3/4	17	24

Bouchon parallèle

FPP



Référence	G	A	L1	L2	O
FPP01	R1/8	8	8	8	17
FPP02	R1/4	10	10	10	22
FPP03	R3/8	11	11	11	24
FPP04	R1/2	13	13	13	22

Bouchon parallèle avec joint


FPPJ



Référence	G	øB	H	L	O
FPPJM5	M5	8	4,5	7,2	2,5
FPPJ01	G1/8	14	6,5	9,5	5
FPPJ02	G1/4	17	8	11,5	6
FPPJ03	G3/8	20	9	12,5	8
FPPJ04	G1/2	26	11	14	10

Manchon


FHF



Référence	G1	G2	L	⤴
FHF02-01	G1/4	G1/8	19	17
FHF03-01	G3/8	G1/8	20	22
FHF04-01	G1/2	G1/8	24	24
FHF03-02	G3/8	G1/4	22,5	22
FHF04-02	G1/2	G1/4	26	24
FHF04-03	G1/2	G3/8	26	24
FHF10-04	G1	G1/2	39	40

Traversée de cloison


FEF



Référence	G1	G2	L1	L2	⤴	⤴
FEF01-01	G1/8	M16x1,5	14	18	22	19
FEF02-02	G1/4	M20x1,5	21	25	27	24
FEF03-03	G3/8	M26x1,5	21	26	32	30
FEF04-04	G1/2	M28x1,5	27	33	36	32

Réduction mâle/femelle

FHR



Référence	R	G	H	L	⤴
FHR02-01	R1/4	G1/8	11	16	14
FHR03-01	R3/8	G1/8	11,5	16,5	17
FHR04-01	R1/2	G1/8	14	19,5	22
FHR03-02	R3/8	G1/4	11,5	16,5	17
FHR04-02	R1/2	G1/4	14	19,5	22
FHR04-03	R1/2	G3/8	14	19,5	22
FHR06-03	R3/4	G3/8	16,5	23,5	27
FHR06-04	R3/4	G1/2	16,5	23	27
FHR10-04	R1	G1/2	19	27,5	34
FHR10-06	R1	G3/4	18,5	27,5	34

KQ2

KQ2
-Uni

KQB2

KS/
KX

KM

KF

M

H/DL
L/LL

KC

KK

KKH

KK
130

DM

DMK

KDM

KB

KR
-W2

KRM

KA

KQG2

KG

KFG2

MS

KKA

KP

KPQ/
KPG


LQ1

ACC

Accessoires de raccordement

Coude femelle/femelle


FLF



Référence	G	H	L	↘
FLF01-01	G1/8	8	21	10
FLF02-02	G1/4	11	25,5	13
FLF03-03	G3/8	11,5	28	17
FLF04-04	G1/2	14	33,5	21
FLF06-06	G3/4	16,5	36,5	25
FLF10-10	G1	19	45	30

Té mâle au centre


FTM



Référence	R	G	H1	H2	L1	L2	↘
FTM01-01	R1/8	G1/8	8	8	18,5	42	10
FTM02-02	R1/4	G1/4	11	11	23,5	51	13
FTM03-03	R3/8	G3/8	11,5	11,5	26	56	17
FTM04-04	R1/2	G1/2	14	14	31	67	21
FTM06-06	R3/4	G3/4	16	16,5	33	73	25
FTM10-10	R1	G1	17,5	19	39	90	30

Coude Mâle/Femelle


FLM



Référence	R	G	H1	H2	L1	L2	↘
FLM02-01	R1/4	G1/8	11	8	21,5	21	10
FLM01-01	R1/8	G1/8	8	8	18,5	21	10
FLM02-02	R1/4	G1/4	11	11	23,5	25,5	13
FLM03-03	R3/8	G3/8	11,5	11,5	26	28	17
FLM04-04	R1/2	G1/2	14	14	31	33,5	21
FLM06-06	R3/4	G3/4	16	16,5	33	36,5	25
FLM10-10	R1	G1	17,5	19	39	45	30

Té mâle


FTMM



Référence	R	H	L1	L2	↘
FTMM01-01	R1/8	8	18,5	37	10
FTMM02-02	R1/4	11	23,5	47	13
FTMM03-03	R3/8	11,5	26	52	17
FTMM04-04	R1/2	14	31	62	21
FTMM06-06	R3/4	16	33	66,4	25
FTMM10-10	R1	17,5	39	78	30

Coude Mâle/Mâle


FLMM



Référence	R1	R2	H1	H2	L1	L2	↘
FLMM01-01	R1/8	R1/8	8	8	18,5	18,5	10
FLMM02-01	R1/4	R1/8	11	8	21,5	19	10
FLMM02-02	R1/4	R1/4	11	11	23,5	23,5	13
FLMM03-03	R3/8	R3/8	11,5	11,5	26	26	17
FLMM04-04	R1/2	R1/2	14	14	31	31	21
FLMM06-06	R3/4	R3/4	16	16	33	33	25
FLMM10-10	R1	R1	17	17	39	39	30

Té Femelle au centre


FTFM



Référence	R	G	H1	H2	L1	L2	↘
FTFM01-01	R1/8	G1/8	8	8	21	37	10
FTFM02-02	R1/4	G1/4	11	11	25,5	47	13
FTFM03-03	R3/8	G3/8	11,5	11,5	28	52	17
FTFM04-04	R1/2	G1/2	14	14	33,5	62	21
FTFM06-06	R3/4	G3/4	16	16,5	36,5	66,4	25
FTFM10-10	R1	G1	17,5	19	45	78	30

Té Femelle égal


FTF



Référence	G	H	L1	L2	↘
FTF01-01	G1/8	8	21	42	10
FTF02-02	G1/4	11	25,5	51	13
FTF03-03	G3/8	11,5	28	56	17
FTF04-04	G1/2	15	33,5	67	21
FTF06-06	G3/4	16,5	36,5	73	25
FTF10-10	G1	19	45	90	30

Té mâle au centre Mâle/Femelle

FTMFM



Référence	R	G	H1	H2	L1	L2	↘
FTMFM01-01	R1/8	G1/8	8	8	39,5	18,5	10
FTMFM02-02	R1/4	G1/4	11	11	49	23,5	13
FTMFM03-03	R3/8	G3/8	11,5	11,5	54	26	17
FTMFM04-04	R1/2	G1/2	14	14	64,5	31	21
FTMFM06-06	R3/4	G3/4	16	16,5	69,5	33	25
FTMFM10-10	R1	G1	17,5	19	84	39	30



Accessoires de raccordement

Raccords

Té femelle au centre Mâle/Femelle

FTFFM



Référence	R	G	H1	H2	L1	L2	⌘
FTFFM01-01	R1/8	G1/8	8	8	39,5	21	10
FTFFM02-02	R1/4	G1/4	11	11	49	25,5	13
FTFFM03-03	R3/8	G3/8	11,5	11,5	54	28	17
FTFFM04-04	R1/2	G1/2	14	14	64,5	33	21
FTFFM06-06	R3/4	G3/4	16	16,5	69,5	36,5	25
FTFFM10-10	R1	G1	17,5	19	84	45	30

Croix mâle/femelle

FTWMF



Référence	R	G	H1	H2	L1	L2	⌘
FTWMF01-01	R1/8	G1/8	8	8	18,5	42	10
FTWMF02-02	R1/4	G1/4	11	11	23,5	51	13
FTWMF03-03	R3/8	G3/8	11,5	11,5	26	56	17
FTWMF04-04	R1/2	G1/2	14	14	31	67	21

Y égal

FUF



Référence	G	H	⌘
FUF01-01	G1/8	8	13
FUF02-02	G1/4	11	17
FUF03-03	G3/8	11,5	20
FUF04-04	G1/2	14	25

Croix mâle

FTWM



Référence	R	H	L	⌘
FTWM01-01	R1/8	8	35	11
FTWM02-02	R1/4	11	47	13
FTWM03-03	R3/8	11,5	52	17
FTWM04-04	R1/2	14	58	20

Y mâle au centre


FUMF



Référence	R	G	H1	H2	⌘
FUMF01-01	R1/8	G1/8	8	8	13
FUMF02-02	R1/4	G1/4	11	11	17
FUMF03-03	R3/8	G3/8	11,5	11,5	20
FUMF04-04	R1/2	G1/2	14	14	25

Nourrice croix

FNTF



Référence	G	øD	B	H	L
FNTF01-01	G1/8	4,5	15	4	25
FNTF02-02	G1/4	5,5	20	7	40
FNTF03-03	G3/8	5,5	25	8	50
FNTF04-04	G1/2	5,5	30	8	50

Croix femelle


FTWF



Référence	G	H	L	⌘
FTWF01-01	G1/8	8	42	10
FTWF02-02	G1/4	11	51	13
FTWF03-03	G3/8	11,5	56	17
FTWF04-04	G1/2	14	67	21

Nourrice en ligne


FNF3



Référence	G	H	B	L	L1	L2	A1	ød
FNF3-M5	R1/8	G1/8	8	8	39,5	21	10	10
FNF3-01	R1/4	G1/4	11	11	49	25,5	13	13
FNF3-02	R3/8	G3/8	11,5	11,5	54	28	17	17
FNF3-03	R1/2	G1/2	14	14	64,5	33	21	21
FNF3-04	R3/4	G3/4	16	16,5	69,5	36,5	25	25

Nourrice en ligne simple débouchante


FNFFS



Référence	G	G1	B	H	L1	L2	L3	L	N
FNFFS2-02-01	G1/4	G1/8	20	30	4,5	18	18	54	2
FNFFS3-02-01	G1/4	G1/8	20	30	4,5	18	18	72	3
FNFFS4-02-01	G1/4	G1/8	20	30	4,5	18	18	90	4
FNFFS5-02-01	G1/4	G1/8	20	30	4,5	18	18	108	5
FNFFS2-03-02	G3/8	G1/4	25	40	8,5	24	22	68	2
FNFFS3-03-02	G3/8	G1/4	25	40	8,5	24	22	92	3
FNFFS4-03-02	G3/8	G1/4	25	40	8,5	24	22	116	4
FNFFS5-03-02	G3/8	G1/4	25	40	8,5	24	22	140	5

Nourrice en ligne double débouchante

FNFFD



Référence	G	G1	B	H	L1	L2	L3	L	N
FNFFD2-02-01	G1/4	G1/8	20	30	4,5	18	18	54	2+2
FNFFD3-02-01	G1/4	G1/8	20	30	4,5	18	18	72	3+3
FNFFD4-02-01	G1/4	G1/8	20	30	4,5	18	18	90	4+4
FNFFD5-02-01	G1/4	G1/8	20	30	4,5	18	18	108	5+5
FNFFD2-03-02	G3/8	G1/4	25	40	8,5	24	22	68	2+2
FNFFD3-03-02	G3/8	G1/4	25	40	8,5	24	22	92	3+3
FNFFD4-03-02	G3/8	G1/4	25	40	8,5	24	22	116	4+4
FNFFD5-03-02	G3/8	G1/4	25	40	8,5	24	22	140	5+5

Silencieux d'échappement compacts

Modèle pastille

SP




Référence	G	øB	øA	L	H
SP01	G1/8	8	8	4	3
SP02	G1/4	11	11	6	3
SP03	G3/8	11,5	11,5	7	3
SP04	G1/2	14	14	9	4
SP06	G3/4	16	16,5	8,5	4
SP10	G1	17,5	19	10	4

Matière corps : laiton ; filtre : bronze fritté
Degré filtration : 36µm
Pression fonctionnement : max 1 MPa

Modèle compact

EBKX



Référence	Connection	A	B	⌘
EBKX-X9007 40	M3	9,7	8	12
EBKX-X9008 40	M5	9,7	8	12
EBKX-L7004 40	R1/8	13,5	8	11
EBKX-L7005 40	R1/4	19	19	21
EBKX-L7006 40	R3/8	20	19	21
EBKX-L7007 40	R1/2	23	19	21

Degré filtration : 40µm
Autres filtrations sur demande (2 µm, 5 µm, 10 µm, 20 µm, 70 µm, 100 µm, 120 µm)

KQ2

KQ2
-Uni

KQB2

KS/
KX

KM

KF

M

H/DL
L/L

KC

KK

KKH

KK
130

DM

DMK

KDM

KB

KR
-W2

KRM

KA

KQG2

KG

KFG2

MS

KKA

KP

KPQ/
KPG

LQ1


ACC

Accessoires de raccordement

Vannes à commande manuelle

Vanne 2 voies femelle à Boisseau

V2F




Référence	G	DN	ØB	L	D	E	P	W
V2F-02	G1/4	10	23,5	49,5	80	37	50	18
V2F-03	G3/8	10	24	52,5	80	37	50	21
V2F-04	G1/2	15	22,5	75	89	50	50	25
V2F-06	G3/4	20	42	80	113	59	40	31
V2F-10	G1	25	49,5	90	113	53	40	38

Note : Tailles supérieures disponibles sur demande

Vanne 3 voies en T


V3T



Référence	G	DN	ØB	L	D	E	P	W
V3T-02	G1/4	10	39	77	125	65,5	55	22
V3T-03	G3/8	12	39	77	125	65,5	55	22
V3T-04	G1/2	14	39	77	125	65,5	50	27
V3T-06	G3/4	18	47	92	145	83,5	50	34
V3T-10	G1	23	55	104	170	96,5	45	41

Vanne 2 voies mâle femelle à Boisseau

V2MF



Référence	R	G	DN	L	D	E	P	W
V2MF02-02	R1/4	G1/4	10	57	80	37	50	18
V2MF03-03	R3/8	G3/8	10	59	80	37	50	21
V2MF04-04	R1/2	G1/2	15	77	89	50	50	25
V2MF06-06	R3/4	G3/4	20	84	113	59	40	31
V2MF10-10	R1	G1	25	92	113	63	40	38

Vanne 3 voies en L

V3L



Référence	G	DN	ØB	L	D	E	P	W
V3L-02	G1/4	10	39	77	125	65,5	55	22
V3L-03	G3/8	12	39	77	125	65,5	55	22
V3L-04	G1/2	14	39	77	125	65,5	50	27
V3T-06	G3/4	18	47	92	145	83,5	50	34
V3L-10	G1	23	55	104	170	96,5	45	41

Vanne 2/2, 2/3 à commande manuelle

VHK*



Référence	Symbole	Plage de pression d'utilisation	Orifice	Fixation de montage
VHK3-04F-04F	 3 voies	1 MPa	 Orifice enfilable	Ø 4
VHK3-06F-06F				Ø 6
VHK3-08F-08F				Ø 8
VHK3-10F-10F				Ø 10
VHK3-12F-12F				Ø 12
VHK3-M5-M5			 Orifice fileté	M5 x 0.8
VHK3-01S-01S				Rc(PT)1/8
VHK3-02S-02S				Rc(PT)1/4
VHK3-03S-03S				Rc(PT)3/8
VHK3-04S-04S				Rc(PT)1/2

Fonction 2/2 sur demande.

Autres combinaisons de fiches et filetages disponibles sur demande

Fonction logique "OU"

VR12*0F-*

Modèle métallique avec taraudage

Référence	Orifice	Surface effective (mm ²)	Symbole
VR1210-F01	G1/8	7	
VR1220-F02	G1/4	15	

Plastique avec raccords instantanés

Référence	Orifice (mm)	Débit* (l/min)	Symbole
VR1210F-23	3.2	150	
VR1210F-04	4.0	210	
VR1220F-06	6.0	440	
VR1220F-08	8.0	680	

* A une pression de réglage de 0,5 MPa

Fonction logique "ET"

VR12*1F-**

Référence	Orifice (mm)	Débit* (l/min)	Symbole
VR1211F-23	3.2	100	
VR1211F-04	4.0	120	
VR1211F-06	6.0	150	

* A une pression de réglage de 0,5 MPa