




Câble avec prise femelle

ADOGS040PLS0002H04



Application		
Caractéristique spécifique	Sans silicone; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Application	Applications industrielles / automatisation industrielle; Utilisation dans les machines-outils et les lubrifiants-réfrigérants	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	8...32 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	-20...80
Indice de protection	IP 67; (connecteur correspondant raccordé)	
Données mécaniques		
Poids	[g]	118
Matières	PA	
Matière du corps	TPU	
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
	cycles de courbure	> 5 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m

E12797



Câble avec prise femelle

ADOGS040PLS0002H04

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR, noir, Ø 5,4 mm; 4 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH, droit; Corps: TPU, orange



Raccordement



BU =	Couleurs des fils conducteurs :	bleu
BN =		brun
BK =		noir
WH =		blanc