

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Leitungsschutzschalter iC60N, 1P, 10A, B Charakteristik

A9F03110

EAN Code: 3606480439674

### Hauptmerkmale

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | Acti9                                                        |
| Produktname                  | Acti9 iC60                                                   |
| Produkt- oder Komponententyp | Leitungsschutzschalter                                       |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | iC60N                                                        |
| Geräteanwendung              | Verteilung                                                   |
| Beschreibung der Pole        | 1P                                                           |
| Anzahl der geschützten Pole  | 1                                                            |
| [In] Bemessungsstrom         | 10 A                                                         |
| Netzwerktyp                  | AC<br>DC                                                     |
| Auslöser-Technologie         | Thermomagnetisch                                             |
| Kurvenscheibe                | B                                                            |
| Nutzungskategorie            | Kategorie A entspricht EN/IEC 60947-2                        |
| Eignung für Isolation        | Ja entspricht EN/IEC 60898-1<br>Ja entspricht EN/IEC 60947-2 |
| Normen                       | EN/IEC 60947-2<br>EN/IEC 60898-1                             |

### Zusatzmerkmale

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netzwerkfrequenz                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung    | 12 - 60 V AC 50/60 Hz<br>100 - 133 V AC 50/60 Hz<br>220 - 240 V AC 50/60 Hz<br>12 - 60 V DC<br>60 - 72 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Magnetische Auslösegrenze          | 4 x Zoll +/-20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ausschaltvermögen                  | 36 kA Icu bei 12 - 60 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2<br>20 kA Icu bei 100 - 133 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2<br>10 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2<br>15 kA Icu bei 12 - 60 V DC entspricht EN/IEC 60947-2<br>10 kA Icu bei 60 - 72 V DC entspricht EN/IEC 60947-2<br>6000 A Icn bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1 |
| Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics      | 27 kA 75 % x Icu at 12 - 60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2<br>15 kA 75 % x Icu at 100 - 133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2<br>7,5 kA 75 % x Icu at 220 - 240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2<br>15 kA 100 % x Icu at 12 - 60 V DC conforming to EN/IEC 60947-2<br>10 kA 100 % x Icu at 60 - 72 V DC conforming to EN/IEC 60947-2               |
| Begrenzungsklasse                  | 3 entspricht EN/IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 500 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 6 kV entspricht EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kontaktstellungsanzeige                   | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Steuerungstyp                             | Kippschalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lokale Signalisierung                     | Auslöseanzeige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Montagemodus                              | Aufsteckbar<br>Abnehmbare Kammschiene installiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Montagehalterung                          | 35 mm DIN-Schiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anschlussraster                           | 18 mm zwischen den Geräten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9-mm-Raster                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Höhe                                      | 91 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Breite                                    | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tiefe                                     | 78,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produktgewicht                            | 0,125 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Farbe                                     | Weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mechanische Lebensdauer                   | 20000 Zyklen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Elektrische Lebensdauer                   | 10000 Zyklen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anschlüsse - Klemmen                      | Einzelklemme (oben oder unten) , for 1 cable(s) , 1...25 mm², fest, Kupfer<br>Einzelklemme (oben oder unten) , for 1 cable(s) , 1...16 mm², flexibel, Kupfer<br>Einzelklemme (oben oder unten) , for 1 cable(s) , 1...16 mm², flexibel mit Aderendhülse, Kupfer<br>Einzelklemme (oben oder unten) , for 1,0 cable(s) , flexibel, Kupfer oder Aluminium, with ring terminal and accessory |
| Drahtabsolierungslänge                    | 14 mm für oben oder unten Verbindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [M] Anzugsdrehmoment                      | 2 Nm oben oder unten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erdschlussschutz                          | Ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Montage

|                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart (IP)                   | IP20 entspricht IEC 60529<br>IP40 in modulares Gehäuse (Isolierung Klasse II) entspricht IEC 60529 |
| Verschmutzungsgrad               | 3 entspricht EN/IEC 60947-2                                                                        |
| Überspannungskategorie           | IV                                                                                                 |
| Tropentauglichkeit               | 2 entspricht IEC 60068-1                                                                           |
| Relative Luftfeuchtigkeit        | 95 % bei 55 °C                                                                                     |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -35...70 °C                                                                                        |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...85 °C                                                                                        |

## Verpackungseinheiten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 7,500 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 1,800 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 8,700 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 112,000 g |
| VPE 2 Art                     | BB1       |

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 2 Menge   | 12        |
| VPE 2 Höhe    | 8,500 cm  |
| VPE 2 Breite  | 9,800 cm  |
| VPE 2 Länge   | 23,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,466 kg  |
| VPE 3 Art     | S03       |
| VPE 3 Menge   | 132       |
| VPE 3 Höhe    | 30,000 cm |
| VPE 3 Breite  | 30,000 cm |
| VPE 3 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 16,800 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

|                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total lifecycle Carbon footprint                               | 14 kg CO2 eq.                       |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]  | 0.8 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Installationsphase [A5]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 12 kg CO2 eq.                       |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]  | 0.3 kg CO2 eq.                      |
| Umweltproduktdeklaration                                       | <a href="#">Produktumweltprofil</a> |

## Use Better



### Materialien und Verpackung

|                                                                            |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton                                            | Ja                                                                                       |
| Verpackung ohne Kunststoff                                                 | Ja                                                                                       |
| SCIP-Nummer                                                                | 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9                                                     |
| EU-RoHS-Richtlinie                                                         | <a href="#">Konform</a>                                                                  |
| REACH-Verordnung                                                           | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert</a> |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle | Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten                                            |
| PVC-frei                                                                   | Ja                                                                                       |
| Silikonfrei                                                                | Nein                                                                                     |

## Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

|           |      |
|-----------|------|
| Reparatur | Nein |
|-----------|------|

## Use Again



### Reproduktion

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 54                                                |
| Circular Economy-Eignung          | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| Rücknahme                         | Ja                                                |

WEEE-Kennzeichnung



Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.