Brand of NTN corporation

Données techniques

USPE206

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre

COMPOSITION DU KIT

US.206.G2, PE206

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	40 mm
A1 - Largeur au sommet du logement	25 mm
B - Largeur Bague Intérieure	30 mm
d - Diamètre arbre	30 mm
G - Graisseur	R1/8"

USPE206
Paliers auto-aligneurs

DEFINITION TECHNIQUE	
H - Distance base du logement au centre du roulement	42,9 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement	17 mm
H2 - Hauteur du logement	82 mm
J - Distance entre trous de fixation	118 mm
L - Longueur du logement	158 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement	47 mm
N - Dimension trou de fixation	14 mm
N1 - Longueur du trou de montage	22 mm
S - Distance face / centre du palier	8 mm

PERFORMANCE PRODUIT	
C - Capacité de charge dynamique	19500000 mN
C0 - Capacite de charge statique	11200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES	
Masse	1,07 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	5.5 N-m