



PRODUCT-DETAILS

E1.2B 1000 Ekip Dip LSI 4p WMP

E1.2B 1000 Ekip Dip LSI 4p WMP



概要信息	
产品型号	E1.2B 1000 Ekip Dip LSI 4p WMP
产品ID	1SDA072762R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644766122
目录说明	E1.2B 1000 Ekip Dip LSI 4p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2B 1000 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 1000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1900 9AKK108468A3028

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	8b225e61-16fe-49a4-a93c-132cdc2276c2 Italy (IT)
简化的SCIP	d343ec1b-3d2e-47c1-b84c-7d92fba9da08 Estonia (EE) 0056b7c6-d35b-424d-987b-5fe99e1b8492 Denmark (DK) 25076394-1b65-4ec6-99d0-2fde0176d9eb Germany (DE) 40b4e619-c59a-41b3-a173-70ed194d9ff0 Germany (DE) f17302a8-231e-4e47-9c85-8fca61d5dfaa Sweden (SE) 3e65dafb-898e-4349-acc5-e87ecf61ac8e Germany (DE) 07aa82a2-7f69-401f-b082-dc7e50406973 Belgium (BE) 6b9f00ee-a7f4-4322-ad8b-90e6dee93123 Poland (PL) 2c07b0a7-54a3-4299-8b81-e89ac81dcaaa Croatia (HR) 230da09b-5d05-477d-a236-707e9a3a9cf1 Poland (PL) 25076394-1b65-4ec6-99d0-2fde0176d9eb Germany (DE) 0056b7c6-d35b-424d-987b-5fe99e1b8492 Denmark (DK) dcb88d9b-4ef3-4e97-9203-c9fb934968c9 Germany (DE) 2eee4915-861b-4cf5-8f60-862b539e1061 Poland (PL) dcb88d9b-4ef3-4e97-9203-c9fb934968c9 Germany (DE) 4f46b9b0-acc0-4753-a209-5f2cc72f3bfb Norway (NO) a6515b69-474b-43e3-a97b-21fcbe3a41ad Finland (FI) 55bc0a99-333f-4763-bb57-c27c580c5996 Portugal (PT) 230da09b-5d05-477d-a236-707e9a3a9cf1 Poland (PL) f1717d15-5216-4179-8c81-909733930704 Netherlands (NL) 6b9f00ee-a7f4-4322-ad8b-90e6dee93123 Poland (PL) 1d74a415-b731-4177-9038-d41529c0b0ba Belgium (BE) 2c07b0a7-54a3-4299-8b81-e89ac81dcaaa Croatia (HR) e84b8d9e-67a4-4b88-99fb-a5b76d27258f Czech Republic (CZ) 8c097d37-3d64-43d1-9a11-08754e9a5933 Bulgaria (BG) 3e65dafb-898e-4349-acc5-e87ecf61ac8e Germany (DE) f17302a8-231e-4e47-9c85-8fca61d5dfaa Sweden (SE) cd57fde6-ca7a-435a-81ea-eb3b7d517ed6 Hungary (HU) 40b4e619-c59a-41b3-a173-70ed194d9ff0 Germany (DE) 4f46b9b0-acc0-4753-a209-5f2cc72f3bfb Norway (NO) 55bc0a99-333f-4763-bb57-c27c580c5996 Portugal (PT) e84b8d9e-67a4-4b88-99fb-a5b76d27258f Czech Republic (CZ) 1f0f6f84-d806-4675-9a89-dcf7ae018649 France (FR) 07aa82a2-7f69-401f-b082-dc7e50406973 Belgium (BE) a6515b69-474b-43e3-a97b-21fcbe3a41ad Finland (FI) d343ec1b-3d2e-47c1-b84c-7d92fba9da08 Estonia (EE) 0f49ee42-ce60-4016-b506-af54da9dcd10 Germany (DE) cd57fde6-ca7a-435a-81ea-eb3b7d517ed6 Hungary (HU) 1d74a415-b731-4177-9038-d41529c0b0ba Belgium (BE) c2845cb5-08df-4dd9-8cfe-1cb97ef40e8b Spain (ES) 42765041-68c7-4326-a73c-ac3cfcae2d0c France (FR) 4ce747ac-07a6-4031-a512-dd9e5bd7f13b Hungary (HU) 6a1de33f-f0f3-490f-8c8e-83281ad36262 Sweden (SE) eccab5b3-0251-43a3-8f16-452e8c7b89ec Greece (GR) 8c097d37-3d64-43d1-9a11-08754e9a5933 Bulgaria (BG) 2eee4915-861b-4cf5-8f60-862b539e1061 Poland (PL) 1f0f6f84-d806-4675-9a89-dcf7ae018649 France (FR) 0f49ee42-ce60-4016-b506-af54da9dcd10 Germany (DE) 6a1de33f-f0f3-490f-8c8e-83281ad36262 Sweden (SE) eccab5b3-0251-43a3-8f16-452e8c7b89ec Greece (GR) f1717d15-5216-4179-8c81-909733930704 Netherlands (NL) 4ce747ac-07a6-4031-a512-dd9e5bd7f13b Hungary (HU) c2845cb5-08df-4dd9-8cfe-1cb97ef40e8b Spain (ES) 42765041-68c7-4326-a73c-ac3cfcae2d0c France (FR)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息	
当地订购代码_USCON	ZABQEGAB000A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644766122
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸	
产品净宽	348 mm
产品净高	363.5 mm
产品净深	271 mm
产品净重	20 kg

包装信息	
1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	350 mm
1级包装高度	350 mm
1级包装长度	330 mm
1级包装 总重	23 kg
1级包装 EAN	8015644766122

其他信息	
产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0065

技术参数	
电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 8000 cycle Ue = 500 ... 690 V 8000 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	20000 cycle 60 cycles per hour
中性极(N极)容量 ([%I _n])	100 %
极数	4P
功率损耗	156 W
额定电流 (I _n)	1000 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 42 kA (230 V AC) 42 kA (380 V AC) 42 kA (400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (660 V AC) 42 kA

	(690 V AC) 42 kA
额定运行短路分断能力, 以I _{cu} 的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 42 kA for 3 s 24 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (525 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA
额定持续电流 (I _u)	1000 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip Dip LSI
脱扣器类型	EL
短路性能等级	B
标准	IEC
壳架等级	E1.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明（文件编码）

ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed
CSA 认证（本安）	No certification needed
数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5546
UL认证	No certification needed
VDE认证	No certification needed
机械制图	1SDH000999R0103
接线图	1SDM000091R0001
说明书和手册	1SDH000999R0006

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

