


Données techniques

NATR10

Galet de came avec bague intérieure

Roulement à aiguilles, galet de came, avec cage, avec bague intérieure, bague extérieure bombée

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	10 mm
D - Diamètre Extérieur	30 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	14 mm
F - Cote sous Rouleaux	15 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	15 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle	23 mm
R - Rayon de la piste galet	500 mm



DEFINITION TECHNIQUE

Roulement avec / sans cage	Avec
Classe de Jeu Radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	0,061 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Cr - Capacité charge dynamique	7850000 mN
C0r - Capacité charge statique	9650000 mN
Charge de la piste sphérique de galet	2620000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	60000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	78000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

