

MCO 1,5/ 7-GR-3,81 - PCB插座



1861691

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1861691>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



PCB插座，额定横截面: 1.5 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 8 A，额定电压(III/2): 160 V，触点表面: Sn，触点类型: 针式插头，电位数: 7，行数: 1，位数: 7，连接量: 7，产品系列: MCO 1,5/..-GR，针距: 3.81 mm，安装: 波峰焊，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 3 mm，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON MC 1,5，针式连接器样式对齐: 垂直，互锁: 不带，安装方式: 不带，包装类型: 纸箱包装

优势

- 确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座，便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
- 通用型安装方式，可在全球范围内使用

商业数据

订货号	1861691
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	AABSOC
产品关键代码	AABSOC
目录页面	页码231 (C-1-2013)
GTIN	4017918133467
单件重量（含包装）	4.36 g
单件重量（不含包装）	4.34 g
原产地	PL

MCO 1,5/ 7-GR-3,81 - PCB插座

1861691

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1861691>



技术数据

产品属性

产品类型	PCB插座
产品系列	MCO 1,5/...-GR
产品线	COMBICON Connectors S
类型	插座垂直于PCB
位数	7
针距	3.81 mm
连接量	7
行数	1
电位数目	7
安装法兰	不带
针脚排列	直线排列
每个电位的焊针	1

电气特性

特性

额定电流 I_N	8 A
额定电压 U_N	160 V
接触电阻	3 mΩ
额定电压(III/3)	125 V
额定电涌电压(III/3)	2.5 kV
额定电压(III/2)	160 V
额定电涌电压(III/2)	2.5 kV
额定电压 (II/2)	200 V
额定电涌电压(II/2)	2.5 kV

安装

安装类型	波峰焊
针脚排列	直线排列

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	热浸镀锡
触点区域金属表面（顶层）	锡 (5 - 7 μm Sn)
焊接区域金属表面（顶层）	锡 (5 - 7 μm Sn)

材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	绿色 (6021)
---------	-----------

MCO 1,5/ 7-GR-3,81 - PCB插座


1861691

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1861691>



绝缘材料	PBT
绝缘材料组	IIIa
CTI符合IEC 60112	225
阻燃等级，符合UL 94	V0

尺寸

尺寸图	
针距	3.81 mm
宽度 [w]	28.06 mm
高度[h]	11 mm
长度[l]	40.86 mm
高度	11 mm
焊针长度[P]	3 mm
引脚尺寸	0.9 x 0.32 mm

PCB设计

孔径	1.2 mm
----	--------

机械测试

外观检查

规格	IEC 60512-1-1:2002-02
结果	已通过测试

尺寸检查

规格	IEC 60512-1-2:2002-02
结果	已通过测试

抗擦抹性

规格	IEC 60068-2-70:1995-12
结果	已通过测试

极性保护和编码

规格	IEC 60512-13-5:2006-02
结果	已通过测试

插芯中的触点底座

规格	IEC 60512-15-1:2008-05
插芯触点支架 要求 >20 N	已通过测试

插入/拔出力

结果	已通过测试
----	-------

MCO 1,5/ 7-GR-3,81 - PCB插座

1861691

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1861691>



周期数	25
每个接线位的插入强度约	8 N
每个接线位的拔出强度约	6 N

电气测试

温度测试 | 测试组C

规格	IEC 60512-5-1:2002-02
已测芯数	10

绝缘电阻

规格	IEC 60512-3-1:2002-02
绝缘电阻，相邻接线位	> 5 MΩ

电气间隙和爬电距离 |

规格	IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组	IIIa
比较跟踪指标 (IEC 60112)	CTI 225
额定绝缘电压 (III/3)	125 V
额定电涌电压 (III/3)	2.5 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3)	1.5 mm
最小爬电距离(III/3)	2.4 mm
额定绝缘电压 (III/2)	160 V
额定电涌电压(III/2)	2.5 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2)	1.5 mm
最小爬电距离(II/2)	1.6 mm
额定绝缘电压 (II/2)	200 V
额定过电压 (II/2)	2.5 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)	1.5 mm
最小爬电距离(II/2)	2 mm

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速度	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

耐久性测试

规格	IEC 60512-9-1:2010-03
海平面脉冲耐受电压	2.95 kV
体积电阻 R ₁	3 mΩ

MCO 1,5/ 7-GR-3,81 - PCB插座



1861691

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1861691>

体积电阻 R ₂	3.2 mΩ
插入 / 拔出周期	25
绝缘电阻，相邻接线位	> 5 MΩ

气候测试

规格	ISO 6988:1985-02
腐蚀应力	0.2 dm ³ 的SO ₂ 气体通入容量300 dm ³ 的箱体，温度40°C，1周期
热应力	100 °C/168 h
大功率频率耐受电压	1.39 kV

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 70 °C
相对湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %
环境温度（组装）	-5 °C ... 100 °C

包装规格

包装类型	纸箱包装
------	------

MCO 1,5/ 7-GR-3,81 - PCB插座


1861691

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1861691>




图纸

尺寸图




图表




型号：FMC 1,5/...-ST-3,81，带MCO 1,5/...-GR-3,81

图表




型号：FK-MCP 1.5/...-ST-3.81，配 MCO 1.5/...-GR-3.81

图表




型号：MCVR 1.5/...-ST-3.81，配 MCO 1.5/...-GR-3.81

图表



型号：FRONT-MC 1,5/...-ST-3,81，配 MCO 1,5/...-GR-3,81

图表



型号：MC 1,5/...-ST-3,81，带MCO 1,5/...-GR-3,81


MCO 1,5/ 7-GR-3,81 - PCB插座

1861691

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1861691>



开孔图/焊盘环宽



MCO 1,5/ 7-GR-3,81 - PCB插座

1861691

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1861691>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1861691>

cULus认证 认证ID: E60425-20050718				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
	300 V	8 A	-	-
使用组 D				
	300 V	8 A	-	-

VDE绘图认证 认证ID: 40011723				
---------------------------	--	--	--	--

VDE绘图认证 认证ID: 40011723				
---------------------------	--	--	--	--

MCO 1,5/ 7-GR-3,81 - PCB插座



1861691

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1861691>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MCO 1,5/ 7-GR-3,81 - PCB插座

1861691

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1861691>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
------------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn