

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - 面板安装框架



1408235

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408235>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



推挽式面板安装框架，金属，14型，包括带弹簧连接的插芯，自由编码，适用方形安装孔，带密封，不带固定螺钉

商业数据

订货号	1408235
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNOJA
产品关键代码	ABNOJA
GTIN	4046356801898
单件重量（含包装）	63.5 g
单件重量（不含包装）	63.5 g
原产地	DE

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - 面板安装框架

1408235

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408235



技术数据

说明	
概述	该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范，版本号2.00，订货号：2.252，11章24 V电源布线连接器和13章特殊布线和互连技术的应用（AIDA）

产品属性	
产品类型	面板安装框架
类型	MSTB
位数	5
型号	针式
屏蔽	无

绝缘特性	
污染等级	2

电气特性	
额定电压(II/2)	630 V
额定电压(III/2)	400 V
额定电压(III/3)	24 V
	250 V
额定电涌电压(II/2)	4 kV
额定电涌电压(III/2)	4 kV
额定电涌电压(III/3)	4 kV
额定电流	16 A (20 °C时)
	16 A

连接数据	
连接技术	
连接方式	蝶型弹簧连接

尺寸	
尺寸图	
宽度	36.2 mm
高度	42 mm
长度	41.9 mm

材料规格	
颜色	银色

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - 面板安装框架



1408235

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408235>

阻燃等级，符合UL 94	V0
密封材料	NBR

机械特性

机械参数

插／拔周期	≥ 100
-------	-------


环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP65/IP67
环境温度（运行）	-40 °C ... 70 °C
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 85 °C

图纸

尺寸图



面板开口

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - 面板安装框架



1408235

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408235>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408235>

	UL认证			
	认证ID: E118976			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	24 V	16 A	- 14	-

1408235

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1408235>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440312
ECLASS-13.0	27440312

ETIM

ETIM 9.0	EC002641
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1)
SCIP	64b172a3-ad1a-4e6e-801c-d7ed6dfabadd

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn