


EY5053



Câble en Y

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	24 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	3

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	54,1
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Matière des joints		FKM
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 15 x diamètre du câble
	cycles de courbure	> 1 Mio.

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur C

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5...0,8 Nm




Câble en Y

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Raccordement électrique


Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle A

Câble: 0,45 m, PVC, Sans halogène, noir, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5...0,8 Nm



Raccordement électrique - Connecteur femelle B

Câble: 0,45 m, PVC, Sans halogène, noir, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5...0,8 Nm

