



Presentazione

Gamma	Ovalis C Series
Tipo prodotto	TV/R socket
Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame
Tipo presa TV	Individual
Tipo di imballo	Paint cover
Vendita quantità indivisibile	1
Condizioni d'impiego	All'interno

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Connettore TV	Maschio IEC 9,52 mm
Connettore FM	Femmina IEC 9,52 mm
Numero di ingressi	1
Maximum branch attenuation	1,5 DB R segnale5...108 MHz 1,5 dB TV segnale125...862 MHz
Minimum return loss	10 DB IN-OUT 10 DB TV 12 dB R
Tipologia fissaggio	Con viti Con ganasce
Colore	Bianco (RAL 9003)
Finitura superficie	Opaco
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite
Forma della testa della vite	Pozidriv No 1
Lunghezza di spelatura fili	8 mm
Tipo di cavi	Coassiale
Diametro esterno cavo	7 mm
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centro piastra PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame Lega di zinco: carcassa
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	40 mm
Profondità di incasso	24 mm
Peso netto	0,0604 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Temperatura ambiente	5...45 °C
Norme di riferimento	EN 50083-4
Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP21 D
Caratteristiche ambientali	Decolorante Sapone liquido Liquido per lavaggio finestre Alcol Acetone Olio UV resistente Benzina

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Minimum percentage of recycled plastic content	0