

PCAAluminium, exempt de cuivreMA 1,6 ... 10 bar 1/4 NPT-F , 1/2 - 14 NPT-F

Pressostat compact, boîtier Ex d antidéflagrant

Numéro d'article: 48799074

Quantité: 1 pcs

Code: PCA2MA-BAEC-1ASZZZ1ZZ CZKW
B0002601ZZZZZZZZ
F4-C5- - - -

Vue d'ensemble: PCAAluminium, exempt de cuivreMA 1,6 ... 10 bar 1/4 NPT-F , 1/2 -14 NPT-F
Pressostat compact, boîtier Ex d antidéflagrant PCA
enveloppe du contact: Aluminium, exempt de cuivre
Eléments de mesure et parties en contact avec le fluide: Membrane Inconel + joint torique FPM
Raccord: Acier inox 316L
Contacts: 1xSPDT, contact argent
1,6 ... 10 bar, plage de fonctionnement -1 ... 25 bar, pression d'épreuve 40 bar
Raccord process: 1/4 NPT-F
Raccordement électrique: 1/2 -14 NPT-F
Montage direct ou sur paroi, perçages de fixation sur le boîtier
Indice de protection: IP66
marque: WIKAL Instruments Italia
Spécifications selon fiche technique: PV 33.31 (PCA2)
Répétabilité du point de seuil: $\leq 1\%$ de la fin de la plage de réglage

1. point de seuil: 2.60 bar A la montée,

Agréments/certificats
IECEEx-ATEX Ex d

Détails: Pressostat compact, boîtier Ex d antidéflagrant
Type PCA
Spécifications selon fiche technique: PV 33.31 (PCA2)
Répétabilité du point de seuil: $\leq 1\%$ de la fin de la plage de réglage
enveloppe du contact: Aluminium, exempt de cuivre
Eléments de mesure et parties en contact avec le fluide: Membrane Inconel + joint torique FPM
1xSPDT, contact argent
1,6 ... 10 bar, plage de fonctionnement -1 ... 25 bar, pression d'épreuve 40 bar
Raccord process: 1/4 NPT-F
Raccordement électrique: 1/2 -14 NPT-F
Montage direct ou sur paroi, perçages de fixation sur le boîtier
Agréments / certificats: avec
marque: WIKAL Instruments Italia

Date: 12/04/2023



Indice de protection: IP66

PCAAluminium, exempt de cuivreMA 1,6 ... 10 bar

1. point de seuil: 2.60 bar A la montée,

Agréments/certificats

IECEX-ATEX Ex d