



GSE6-N4112

G6

迷你型光电传感器

SICK
Sensor Intelligence.



图片可能存在偏差



订购信息

类型	订货号
GSE6-N4112	1052451

包含在随附配件内: BEF-W100-A (1)
其他设备规格和配件 → www.sick.com/G6

详细技术参数

产品特点

工作原理	对射式光电传感器
最大开关距离	0 m ... 15 m
感应距离	0 m ... 10 m
光源	PinPoint-LED
光源种类	可见红光
LED 特征值	
轴长	650 nm
光斑尺寸 (距离)	Ø 375 mm (12 m)
设置	无

电气参数

工作电压 U_B	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
残余纹波	$\pm 10\%$ ²⁾
电流消耗	30 mA ³⁾
防护等级	III
输出信号开关装置	
开关量输出	NPN
信号电压 NPN 高电平/低电平	约 $U_V / \leq 3\text{ V}$

¹⁾ 短路保护的电网环境下的临界值: 最大 8 A.
²⁾ 不得超过或低于 U_V 公差.
³⁾ 无负荷.
⁴⁾ 在 $U_V > 24\text{ V}$ 时, $I_A \text{ max} = 50\text{ mA}$.
⁵⁾ 信号传输时间 (电阻负载时).
⁶⁾ 亮暗对比度为 1:1 时.
⁷⁾ A = U_V 接口 (已采取反极性保护措施).
⁸⁾ B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
⁹⁾ D = 抗过载电流和短路保护输出端.

输出电流 $I_{\max.}$	$\leq 100 \text{ mA}^{4)}$
响应时间	$< 500 \mu\text{s}^{5)}$
开关频率	$1,000 \text{ Hz}^{6)}$
开关类型	明/暗切换
开关类型可选	可通过明通/暗通开关选择
保护电路	A ⁷⁾ B ⁸⁾ D ⁹⁾
UL 文件编号	NRKH.E348498 & NRKH7.E348498

1) 短路保护的电网环境下的临界值: 最大 8 A.

2) 不得超过或低于 U_V 公差.

3) 无负荷.

4) 在 $U_V > 24 \text{ V}$ 时, $I_A \max = 50 \text{ mA}$.

5) 信号传输时间 (电阻负载时) .

6) 亮暗对比度为 1:1 时.

7) A = U_V 接口 (已采取反极性保护措施) .

8) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.

9) D = 抗过载电流和短路保护输出端.

机械参数

设计构造	方形
尺寸(宽 x 高 x 深)	12 mm x 31.5 mm x 21 mm
接口	插头, M8, 4 针
材料	
外壳	塑料, ABS/PC
前镜	塑料, PMMA
重量	40 g
供货范围	不锈钢安装支架 (1.4301/304) BEF-W100-A

环境参数

外壳防护等级	IP67
运行环境温度	$-25 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +55 \text{ }^{\circ}\text{C}^{1)}$
存储环境温度	$-40 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +70 \text{ }^{\circ}\text{C}$

1) 温度稳定性按照设置 $\pm 10 \text{ }^{\circ}\text{C}$.


分类

ECl@ss 5.0	27270901
ECl@ss 5.1.4	27270901
ECl@ss 6.0	27270901
ECl@ss 6.2	27270901
ECl@ss 7.0	27270901
ECl@ss 8.0	27270901
ECl@ss 8.1	27270901
ECl@ss 9.0	27270901
ECl@ss 10.0	27270901

ECI@ss 11.0	27270901
ETIM 5.0	EC002716
ETIM 6.0	EC002716
ETIM 7.0	EC002716
UNSPSC 16.0901	39121528


接线图

Cd-057




特征曲线


带 GE6-P1111、GE6-N1111、GE6-P1111S63



光点尺寸




触发感应距离图表




可调性

不能调节



- ④ 绿色 LED 指示灯: 供电电压激活
- ⑤ 黄色 LED 指示灯: 光接收状态

尺寸图 (尺寸单位: mm)



- ① 光轴, 接收器
- ② 光轴, 发射器
- ③ 安装孔 M3
- ④ 绿色 LED 指示灯: 供电电压激活
- ⑤ 黄色 LED 指示灯: 光接收状态
- ⑥ 明通/暗通开关: L = 亮通, D = 暗通

推荐配件

其他设备规格和配件 → www.sick.com/G6

	简述	类型	订货号
固定支架和固定板			
	不锈钢 (1.4301)	BEF-WN-G6	2062909
插头和电缆			
	A 头: 插头, M8, 4 针, 直头 B 头: - 电缆: 无屏蔽	STE-0804-G	6037323
	A 头: 插座, M8, 4 针, 直头, A 编码 B 头: 裸线端 电缆: 传感器/激励元件电缆, PVC, 无屏蔽, 5 m	YF8U14-050VA3XLEAX	2095889

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造最优的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

全面的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 - www.sick.com