

RAD-PT100-4-IFS - I/O扩展模块

2904035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904035>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



Radioline - I/O扩展模块，4个Pt 100输入 (-50°C ... +250°C)

优势

- 通过指旋轮轻松调试
- 通道到通道的电隔离
- 扩展温度范围-40 °C ... +70 °C
- 即使在操作时也可轻松更换模块（热插拔）
- 4个Pt 100输入（-50 ... 250°C）
- 经认证可用于2区

商业数据

订货号	2904035
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DNC61D
产品关键代码	DNC61D
目录页面	页码383 (C-6-2019)
GTIN	4046356781961
单件重量（含包装）	181.08 g
单件重量（不含包装）	125.6 g
原产地	DE

RAD-PT100-4-IFS - I/O扩展模块



2904035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904035>

套件包括

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN导轨总线连接器

2713645

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2713645>



DIN 导轨连接器，颜色: 浅灰，额定电流: 8 A (并联触点)，额定电压(III/2): 125 V，位数: 5，产品系列: TBUS5-17,5..，针距: 3.81 mm，安装: DIN导轨安装，互锁: 不带，安装方式: 不带，包装类型: 纸箱包装，采用镀金触点的产品项目，用于连接电子模块壳体的总线连接器，5个并联触点

RAD-PT100-4-IFS - I/O扩展模块

2904035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904035>



技术数据

说明	
应用说明	
应用说明	只用于工业应用
产品属性	
产品类型	扩展模块
MTTF	1249 年数 (SN 29500标准，温度25°C，占空比21%)
	506 年数 (SN 29500标准，温度40°C，占空比34.25%)
	194 年数 (SN 29500标准，温度40°C，占空比100%)
绝缘特性	
过电压类别	II
污染等级	2
电气特性	
额定绝缘电压	60 V (符合EN/IEC 60079-7)
电气隔离	50 V (额定绝缘电压 (均指Pt 100输入 / TBUS电源间、符合EN 61010标准的增强型绝缘))
	300 V (额定绝缘电压 (与相邻设备间、符合EN/IEC 61010标准的基础隔离))
测试电压	1.5 kV AC (50 Hz，1 min)
额定条件下的最大功耗	0.912 W
瞬态过电压保护	是
电源	
电源电压范围	19.2 V DC ... 30.5 V DC (DIN 导轨连接器)
最大电流耗量	≤ 38 mA (在24 V DC (25°C) 时)
输入数据	
模拟	
输入说明	Pt 100输入
输入数目	4
连接系统	2，3线
温度测量范围	-50 °C ... 250 °C
测量精确性	0.1% (自设定范围的结束值)
过程数据通道	16 位 (每通道)
允许的导线最大总电阻	25 Ω
传感器输入电流	1 mA (常数)
连接数据	
紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.6 Nm
	5 lb _f -in. ... 7 lb _f -in.

RAD-PT100-4-IFS - I/O扩展模块

2904035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904035>



连接方式	螺钉连接
剥线长度	7 mm
刚性导线最小横截面	0.2 mm ²
刚性导线最大横截面	2.5 mm ²
柔性导线最小横截面	0.2 mm ²
柔性导线最大横截面	2.5 mm ²
最小导线横截面AWG	24
最大导线横截面AWG	14

信号处理

状态显示	LED 电源，PWR (绿色)
	绿色LED (总线通信， DAT)
	LED 外围故障，ERR (红色)

尺寸

尺寸图	
宽度	17.5 mm
高度	113 mm
深度	114.5 mm

材料规格

颜色 (外壳)	灰色 (RAL 7042)
标识材料 (壳体)	PA 6.6-FR
阻燃等级，符合UL 94	V0

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP20
环境温度 (运行)	-40 °C ... 70 °C
	-40 °F ... 158 °F
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C
	-40 °F ... 185 °F
海拔	2000 m
允许湿度 (运行)	20 % ... 85 %
允许湿度 (存放/运输)	20 % ... 85 %
电击	16g，11 ms
振动 (操作)	符合IEC 60068-2-6标准： 5g，10 Hz ... 150 Hz

认证

CE

证书	CE合规
----	------

ATEX

标识	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
证书	IBExU 15 ATEX B008 X
注意	请遵守文档中的特殊安装说明！

IECEX

标识	Ex ec IIC T4 Gc
证书	IECEX IBE 13.0019X

EAC Ex

标识	2Ex nA nC IIC T4 Gc X
证书	RU C-DE.HB49.B.00033/20

UL，美国 / 加拿大

标识	508 Listed
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
	Class I, Zone 2, IIC T4

CCC / China-Ex

标识	Ex ec IIC T4 Gc
证书	2022122310115625

KC-s

证书	KTL 20-KA4BO-149X
----	-------------------

腐蚀性气体测试

标识	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
----	----------------------------------

电磁兼容数据

电磁兼容性	符合2014/30/EU电磁兼容指令
抗干扰	EN 61000-6-2
发射干扰	EN 61000-6-4

标准和规范

标准标识	电磁兼容标准2014/30/EU
标准/规格	EN 61000-6-2
标准标识	电磁兼容标准2014/30/EU
标准/规格	EN 61000-6-4
标准标识	Ex 标准（ATEX）
标准/规格	EN 60079-0
标准标识	Ex 标准（ATEX）
标准/规格	EN 60079-15

RAD-PT100-4-IFS - I/O扩展模块



2904035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904035>

安装

组装说明	安装在标准DIN导轨NS 35上 (符合EN 60715)
安装位置	任意

RAD-PT100-4-IFS - I/O扩展模块


2904035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904035>



图纸

应用图



无线模块处于PLC/Modbus RTU双模式


RAD-PT100-4-IFS - I/O扩展模块

2904035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904035>



示意图



指移轮


RAD-PT100-4-IFS - I/O扩展模块

2904035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904035>



电路图



基本电路图


RAD-PT100-4-IFS - I/O扩展模块

2904035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904035>



尺寸图



薄型设计


RAD-PT100-4-IFS - I/O扩展模块

2904035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904035>




应用图



无线模块处于I/O数据模式

应用图



无线模块处于PLC/Modbus RTU模式


RAD-PT100-4-IFS - I/O扩展模块

2904035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904035>



示意图



功能元件

RAD-PT100-4-IFS - I/O扩展模块



2904035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904035>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904035>

	UL 认证 认证ID: E238705
	cUL Listed 认证ID: E238705
	EAC Ex 认证ID: RU*HB49.B00033/20
	KC-s 认证ID: 20-KA4BO-0149X
	cUL Listed 认证ID: E196811
	UL 认证 认证ID: E196811
	ATEX 认证ID: IBExU 15 ATEX B008 X
	IECEx 认证ID: IECEx IBE 13.0019X
	CCC 认证ID: 2022122310115625
	ATEX 认证ID: IBExU15ATEXB008 X
	cULus Listed

RAD-PT100-4-IFS - I/O扩展模块

2904035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904035>



cULus Listed

RAD-PT100-4-IFS - I/O扩展模块



2904035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904035>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27242601
ECLASS-12.0	27242601
ECLASS-13.0	27242601

ETIM

ETIM 9.0	EC001596
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151602
-------------	----------

RAD-PT100-4-IFS - I/O扩展模块



2904035
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904035>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	355ce114-8250-4d1f-9e26-a5a1382a452f

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn