

# UC-WMTBA (24X5)/PP BU - 电缆标识

1199628

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1199628>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



## 优势

- UC-WMTBA ...系列UniCard标记包括可用标准电缆捆扎条紧固的标记
- 大表面标识，用于直径大于4 mm的线缆
- 采用PP材料和激光标识，标识材料和标签的耐久性非常高
- 角状的外形使之能很好地装在电缆上
- 使用TOPMARK LASER或TOPMARK NEO可以快速轻松地标识统一板式供货的标识条。

## 商业数据

|            |               |
|------------|---------------|
| 订货号        | 1199628       |
| 包装单位       | 10 pc         |
| 最小订货量      | 10 pc         |
| 销售关键代码     | BG2317        |
| 产品关键代码     | BG2317        |
| GTIN       | 4063151261290 |
| 单件重量（含包装）  | 8 g           |
| 单件重量（不含包装） | 6.62 g        |
| 原产地        | PL            |

技术数据

说明

|         |                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关于标记的说明 | 聚丙烯 (PP) 标签可使用序列号2004000390及更高版本的TOPMARK NEO进行处理。<br>对于序列号较低的设备，菲尼克斯电气提供转换工具包。如需TOPMARK NEO转换工具包，请联系您的销售代表。                      |
| 应用说明    | 根据美国“联邦法典，食品和药物 (FDA)，第21篇第1章”的规定，浅蓝色、浅灰色、红色、蓝色、信号白和浅红色聚丙烯铭牌UC-WMTBA (...) / PP xxx和UC-WMTBA-D (...) / PP xxx可安全地用于标识食品加工用机器。    |
| 应用说明    | 聚丙烯铭牌UC-WMTBA (...) / PP xxx和UC-WMTBA-D (...) / PP xxx可安全地用于标识食品加工用机器。铭牌会直接接触干燥、水性、非酸性、含酒精和脂肪类食品，根据欧盟第10/2011号法规，此类食品将指定D1食品模拟物。 |

产品属性

|      |         |
|------|---------|
| 产品类型 | 导线标记    |
| 应用领域 | 食品和饮料行业 |
| 型号   | 卡形式     |
| 产品属性 | 高耐化学腐蚀性 |

标识

|         |        |
|---------|--------|
| 标签数     | 12     |
| 每排单独标记数 | 4      |
| 标识技术    | 直接激光标识 |

尺寸

|    |       |
|----|-------|
| 宽度 | 10 mm |
| 长度 | 24 mm |

外部尺寸

|    |                 |
|----|-----------------|
| 外径 | 4 mm ... 136 mm |
|----|-----------------|

Text field

|       |       |
|-------|-------|
| 文本框宽度 | 24 mm |
| 文本框高度 | 5 mm  |

材料规格

|      |               |
|------|---------------|
| 颜色   | 蓝色 (RAL 5015) |
| 标识材料 | PP            |
| 材质   | 不含硅及卤素        |

电缆/电线

|      |           |
|------|-----------|
| 电缆外径 | > 4.00 mm |
|------|-----------|

环境和真实条件

# UC-WMTBA (24X5)/PP BU - 电缆标识



1199628

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1199628>

## 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

|    |       |
|----|-------|
| 结果 | 已通过测试 |
|----|-------|

## 防紫外线

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 规格     | ISO 4892-2:2013-03    |
| 结果     | 已通过测试                 |
| 测试持续时间 | 96 h                  |
| 规格     | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| 结果     | 已通过测试                 |
| 周期     | 96 h                  |
| 最高温度   | +85 °C                |

## 铭牌耐擦性

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| 规格                           | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03     |
|                              | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分) |
| 异丙醇<br>[CAS编号67-63-0]        | 已通过测试                                    |
| n-己烷<br>[CAS编号110-54-3]      | 已通过测试                                    |
| 水 + 石油醚<br>[CAS编号64742-82-1] | 已通过测试                                    |

## 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

|      |                   |
|------|-------------------|
| 规格   | DIN 50018:2013-05 |
| 结果   | 已通过测试             |
| 气候等级 | AHT 1,0 S         |
| 周期数  | 2                 |

## 盐雾测试

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 结果 | 已通过测试                     |

## 环境条件

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| 环境温度 (运行)      | -30 °C ... 90 °C (< 0 °C, 仅静态负载)     |
| 建议的储存条件        | 23 °C / 50 %相对湿度。建议使用原始包装, 保存在干燥阴凉处。 |
| 建议环境温度 (存储/运输) | 23 °C                                |
| 建议湿度 (存储/运输)   | 50 %                                 |
| 储存寿命           | 24 个月                                |

## 标准和规范

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------|-----------------------------|

## 安装

|      |          |
|------|----------|
| 安装类型 | 使用电缆扎带组装 |
|------|----------|

# UC-WMTBA (24X5)/PP BU - 电缆标识



1199628

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1199628>

## 认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1199628>

ISEGA

认证ID: 3959GD22\_FDA

ISEGA

认证ID: 58228U22\_EU

分类

ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281102 |
| ECLASS-12.0 | 27281102 |
| ECLASS-13.0 | 27281102 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

产品环境合规性

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| EU RoHS                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》       | 是, 无豁免           |
| EU REACH SVHC          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 ) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)