





MSQB*10~200, Table rotative, crémaillère et pignon, modèle de base MSQB70A

Fiche technique

General series information

- Table rotative à pignon et et crémaillère, modèle de base
- Sept alésages disponibles
- Possibilité de montage direct de la charge
- Réglage dans un sens
- Compatible avec les détecteurs









Actionneur rotatif, double effet


Spécifications standards

Série salle blanche	Sans
Modèle	MSQ
Précision	B (Modèle de base)
Taille	70
Suffixe	A (Vis de réglage)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
Nombre	2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Filetage	M5 [10,20]; Rc 1/8 [30,50,70,100,200]
Pression du fluide	Air (sans lubrification)
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	0 °C
Pression maximale d'utilisation	1.0 Mpa
Pression minimale d'utilisation	0.1 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	0 °C
Nombre de connecteurs pneumatiques	4 pcs.
Pneumatic input connection	R 1/8

Action	Double effet
Type d'amortissement	amortissement élastique
-	0° to 190°



Constructions



Nomenclature

Rep.	Désignation		Matière
1	Corps		Alliage d'aluminium
2	Couvercle		Alliage d'aluminium
3	Plaque		Alliage d'aluminium
4	Joint		NBR
5	Fond arrière		Alliage d'aluminium
6	Piston		Acier inox
7	Pignon		Acier Cr Md
8	Ecrou avec bride	Taille: 10 à 50	Acier élastique
8	Ecrou	Taille: 70 à 200	
9	Vis de réglage		Acier Cr Md
10	Plot d'amortissement		Matière élastique
11	Bague de retenue		Alliage d'aluminium
12	Joint		NBR
13	Joint		NBR
14	Table		Alliage d'aluminium
15	Couvercle		Alliage d'aluminium
16	Aimant		Matière magnétique
17	Segment porteur		Résine
18	Joint de piston		NBR

Rep.	Désignation		Matière
19	Guide à billes	Taille: 10 à 50	Acier
	Roulement à aiguilles	Taille: 70 à 200	
20	Guide à billes	Modèle de base	Acier
	Guide à bille à contact angulaire	Modèle de haute précision	
21	Vis CHC N° 0		Acier élastique
22	Vis CHC	Taille: 10	Acier inox
	Vis six pans creux	Taille: 20 à 50	
23	Vis six pans creux	Taille: 70 à 200	Acier Cr Md
	Vis CHC		
24	Vis six pans creux	Taille: 10 à 50	Acier inox
		Taille: 70 à 200	
25	Circlip de type CS		Ressort acier
26	Pion cylindrique	Taille: 10 à 50	Acier au carbone
	Clavette	Taille: 70 à 200	
27	Joint		NBR
28	Bouchon		Laiton
29	Joint torique	Taille: 70 à 200 uniq.	NBR
30	Billes	Taille: 70 à 200 uniq.	Acier inox
31	Amortisseur de chocs		—

Pièces de rechange

Désignation	Réf. du jeu							Remarques
	10	20	30	50	70	100	200	
Jeu de joints	KT-MSQ10	KT-MSQ20	KT-MSQ30	KT-MSQ50	KT-MSQ70	KT-MSQ100	KT-MSQ200	Un jeu contient les rep. suivants ④, ⑫, ⑬, ⑰, ⑱ et ⑳

Information supplémentaire

Catalogue

[MSQ_FR.pdf](#)