



FAG


7306-B-XL-TVP [🔗](#)

Roulement à billes à contact oblique

Roulements à billes à contact oblique 73...-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

variante de design	B	B
joint	Sans	Sans
Cage	TVP	Cage plastique
classe de tolérance	P6	Classe 6 (P6)
stabilisation dimensionnelle	S0	Stabilisation dimensionnelle (150°)
lubrifiant	Sans	Sans

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
D	72 mm	Diamètre extérieur
B	19 mm	Width
C _r	37.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	22.100 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	1.530 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	13.500 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	8.600 1/min	Vitesse de base

≈m	0,342 kg	Poids
----	----------	-------



Cotes de montage

$d_{a \min}$	37 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
$D_{a \max}$	65 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
$D_{b \max}$	67,8 mm	Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure
$r_{a \max}$	1 mm	Rayon de gorge maximum
$r_{a1 \max}$	0,6 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

$r_{\min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	0,6 mm	Dimension minimum de chanfrein
D_1	55,9 mm	Diamètre joint bague extérieure
d_1	47,12 mm	Diamètre joint bague intérieure
a	30,9 mm	Distance sommet des cones de pression
α	40 °	Contact angle

Plage de température

$T_{\min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\max}$	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Lubrification à la graisse



lubrification à l'huile



Ouvert