

PAS600LWD

PANEL SERVER UNIVERSAL - Passerelle de communication - cablé 24VCC

Code stock: On Stock



Principales

Gamme	EcoStruxure
Nom du produit	Panel Server Universal Wired by Design
Type de produit ou équipement	Passerelle
Nom de l'appareil	PAS600LWD
Application de l'appareil	Passerelle
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Passerelle de communication	Ethernet/Série

Complémentaires

Protocole de port de communication	Modbus TCP DHCP HTTPS NTP/SNTP IPv4 IPv6 TCP/IP
Support port de communication	ETHERNET 2 RJ45: RS485 bornier à vis:
Nombre d'esclaves	32 Modbus RTU product(s) 128 Modbus TCP/IP product(s)
Nombre d'appareils	64 Modbus TCP/IP
Nombre d'entrées	2 logique
Mode de raccordement	E/S logiques: bornier à vis (haut) 0,14...1,5 mm ² câble(s) Alimentation: bornier à vis (haut) 1,5...2,5 mm ² câble(s) Communication: bornier à vis (bas) 0,14...1,5 mm ² câble(s)
Couple de serrage	E/S logiques: 0,25 N.m Alimentation: 0,6 N.m Communication: 0,25 N.m
Longueur de dénudage des fils	Alimentation : 7 mm Communication : 7 mm E/S logiques : 7 mm
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Certifications du produit	CE[RETURN]cULus[RETURN]CB[RETURN]RCM[RETURN]UKCA[RETURN]FCC[RETURN]IC[RET

Normes	CEI 61010 CEI 61010-1 CEI 61010-2-201 UL 61010 UL 61010-1 UL 61010-2-201 EN 61010-1 EN 61010-2-201 CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 CEI 62974-1 CEI 61326-1 EN 61326-1 EN 55032 CISPR 11 FCC CFR 47 partie 15 classe A CEI 60945 EN 62974-1 DNVGL-GC-0339 CEI 62947-1
Profondeur	70,2 Mm
Hauteur	93 Mm
Largeur	72 Mm
Poids du produit	180 G
Enregistrement de données	Surveillance des données en temps réel
Durée de rétention des données	1 Mois
Fonction disponible	Page Web intégrée pour la configuration et la mise à niveau Capacités de diagnostic Rapport diagnostic Diagnostic sur la communication Gestion de l'énergie Avec Web server intégré Mise à jour du firmware Configuration de sauvegarde/restauration Événement paramétrable
Topologie	Réseau Ethernet séparé Réseau Ethernet commuté
Services Web	Serveur HTTPS SFTP publication (CSV / JSON) HTTPS publication (CSV / JSON)
Service de communication	Device Profile for Web Services (DPWS) Client Modbus TCP Serveur Modbus TCP SNTP client Client DHCP RSTP
Interface de mise en service	EcoStruxure Power Commission desktop EcoStruxure Power Commission web (for third party device integration) Page Web
Horodateur	Avec jeu de batteries RTC Avec étalonnage utilisateur
Protocole de synchronisation	NTP SNTP
Compatibilité de gamme	EcoStruxure Facility Expert EcoStruxure exploitation du bâtiment EcoStruxure Power Operation EcoStruxure Power Monitoring Expert EcoStruxure Asset Advisor EcoStruxure Energy Hub EcoStruxure Resource Advisor Tiers SCADA
Interface de communication	Produit Modbus

Environnement

Humidité relative	5...95 %
Degré de protection IP	IP40 (face avant) IP20 (enveloppe)
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C à < 2000 m -25...60 °C à 2000...4000 m
Coefficient de déclassement	Avec déclassement température de -1°C tous les 200m 4000...5000 m
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40...85 °C
Degré de pollution	3
Altitude de fonctionnement	< 5000 m

Détails concernant la commande et l'expédition

Catégorie	US10PL109785
Programme promotionnel	0PL1
GTIN	3606486837573
Rentabilité	Oui
Pays d'origine	IN

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,900 Cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 Cm
Longueur de l'emballage 1	11,200 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	242,000 G
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	27
Hauteur de l'emballage 2	30,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 Cm
Poids de l'emballage 2	7,130 Kg

Durabilité de l'offre

Potentiel de recyclabilité, en %	1
Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which
Empreinte carbone du cycle de vie total	131 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la fabrication	18.433097345691
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	18 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la distribution	0.1497866504237051
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de l'installation	0.13646551818513253
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'usage	111.47919891639178
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	1 kg CO2 eq.
Sustainable packaging	Oui
Empreinte carbone de la fin de vie	0.5376758537340084
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.5 kg CO2 eq.
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Empreinte carbone du cycle de vie total	131
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui

Numéro SCIP	8fd200e0-fc2c-4c52-ba68-62f2aced16fe
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil 🔗
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption 🔗
Sans PVC	Oui
Profil de circularité	🔗 Informations De Fin De Vie
Batterie amovible	Non
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Product Life Status : **Commercialisé**