



### Hauptmerkmale

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Baureihe                     | Odace                              |
| Produkt- oder Komponententyp | Drucktaste                         |
| Gerätedarstellung            | Mechanismus mit Befestigungsrahmen |
| Abdeckungstyp                | Etikettenhalter                    |
| Geräteanwendung              | Beleuchtungssteuerung              |

### Zusatzmerkmale

|                                 |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage des Produkts            | Bündig                                                                                                                                                                    |
| Typ der Technologie             | Elektromechanisch                                                                                                                                                         |
| Anzahl der Wippen               | 1                                                                                                                                                                         |
| Stellglied                      | Drucktaste                                                                                                                                                                |
| Geliefertes Zubehör             | Label holder<br>Impulse relay                                                                                                                                             |
| Befestigungsmodus               | Durch Schrauben                                                                                                                                                           |
| Farbton                         | Weiß (RAL 9003)                                                                                                                                                           |
| Oberflächenbeschaffenheit       | Glänzend                                                                                                                                                                  |
| Verpackungstyp                  | Paint cover                                                                                                                                                               |
| Bemessungsstrom                 | 10 A                                                                                                                                                                      |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 250 V                                                                                                                                                                     |
| Netzwerktyp                     | AC                                                                                                                                                                        |
| Netzwerkfrequenz                | 50/60 Hz                                                                                                                                                                  |
| Mindestlastaufnahmevermögen     | 200 operations 1.25 In and 1.1 Un with $\cos \varphi = 0.3$                                                                                                               |
| Lebensdauer in Zyklen           | 20000 Zyklen bei ON and OFF at rated voltage with $\cos \varphi = 0.6$                                                                                                    |
| Elektrische Lebensdauer         | 20000 Zyklen bei ON and OFF at rated voltage with $\cos \varphi = 0.6$                                                                                                    |
| Anzahl der Klemmen              | 2 schraubenlose Klemmen                                                                                                                                                   |
| Schraubenkopfform               | Pozidriv Nr. 1                                                                                                                                                            |
| Klemmverbindungskapazität       | 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für fest Kabel(n)<br>1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für flexibel Kabel(n)<br>1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für verseilt Kabel(n) |
| Drahtabsolierungslänge          | 12 mm                                                                                                                                                                     |
| Lokale Signalisierung           | Lighttable                                                                                                                                                                |
| Material                        | Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: centre plate<br>PBT (Polybutylenterephthalat) GF30: support frame<br>PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse                            |
| Höhe                            | 71 mm                                                                                                                                                                     |
| Breite                          | 71 mm                                                                                                                                                                     |
| Tiefe                           | 33,6 mm                                                                                                                                                                   |
| Einbautiefe                     | 18,75 mm                                                                                                                                                                  |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgewicht                       | 0,04 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resistenz gegen chemische Substanzen | Resistent gegen Alkohol (70 %)<br>Resistent gegen Alkohol (96 %)<br>Resistent gegen A-Milchsäure<br>Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium<br>Resistent gegen verdünnte Bleichmittel<br>Resistent gegen verdünnten Ammoniak<br>Resistent gegen Seifenwasser<br>Resistent gegen Kristallreiniger<br>Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen<br>Beständig gegen Hexan |

## Montage

|                                  |                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -5...50 °C                                                             |
| Durchschlagfestigkeit            | 2000 V                                                                 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | 5...35 °C                                                              |
| Normen                           | EN 60669-1<br>2006/95/EWG                                              |
| Produktzertifizierungen          | Aenor: 030/2237<br>LCIE: CCA-FR_598285B<br>LCIE: NF 619318A<br>N<br>NF |
| Schutzart (IK)                   | IK04                                                                   |
| Schutzart (IP)                   | IP21 D                                                                 |

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 3,500 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,400 cm  |
| VPE 1 Länge   | 7,400 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 40,000 g  |
| VPE 2 Art     | BB1       |
| VPE 2 Menge   | 10        |
| VPE 2 Höhe    | 5,800 cm  |
| VPE 2 Breite  | 18,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 37,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 512,000 g |
| VPE 3 Art     | S04       |
| VPE 3 Menge   | 120       |
| VPE 3 Höhe    | 30,000 cm |
| VPE 3 Breite  | 40,000 cm |
| VPE 3 Länge   | 60,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 6,876 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                           |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>           |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                              |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                              |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                              |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>         |