


# FKCN 2,5/ 6-ST - PCB 插拔式连接器



1732784  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1732784>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



PCB插拔式连接器，额定横截面: 2.5 mm<sup>2</sup>，颜色: 绿色，额定电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: Sn，触点类型: 孔式插头，电位数: 6，行数: 1，位数: 6，连接量: 6，产品系列: FKCN 2,5/..-ST，针距: 5 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，导线/PCB连接方向: 0 °，锁扣: - 锁扣，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，互锁: 不带，安装方式: 不带，包装类型: 纸箱包装

## 优势

- 节约时间的插拔式连接方式，无需工具
- 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
- 针对各导线横截面的极小型设计
- 设定的接触力保证触点长期保持稳定
- 可与MSTB 2,5系列连接器组合使用

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 1732784          |
| 包装单位       | 50 pc            |
| 最小订货量      | 50 pc            |
| 销售关键代码     | AACFEA           |
| 产品关键代码     | AACFEA           |
| 目录页面       | 页码278 (C-1-2013) |
| GTIN       | 4046356163774    |
| 单件重量（含包装）  | 7.974 g          |
| 单件重量（不含包装） | 7.9 g            |
| 原产地        | BG               |

# FKCN 2,5/ 6-ST - PCB 插拔式连接器



1732784  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1732784>

## 技术数据

### 产品属性

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品类型 | PCB插拔式连接器             |
| 产品系列 | FKCN 2,5/...-ST       |
| 产品线  | COMBICON Connectors M |
| 类型   | 标准                    |
| 位数   | 6                     |
| 针距   | 5 mm                  |
| 连接量  | 6                     |
| 行数   | 1                     |
| 电位数目 | 6                     |
| 安装法兰 | 不带                    |

### 电气特性

#### 特性

|                |        |
|----------------|--------|
| 额定电流 $I_N$     | 12 A   |
| 额定电压 $U_N$     | 320 V  |
| 接触电阻           | 1.1 mΩ |
| 额定电压 (III/3)   | 320 V  |
| 额定电涌电压 (III/3) | 4 kV   |
| 额定电压 (III/2)   | 320 V  |
| 额定电涌电压 (III/2) | 4 kV   |
| 额定电压 (II/2)    | 630 V  |
| 额定电涌电压 (II/2)  | 4 kV   |

### 连接数据

#### 连接技术

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 类型    | 标准                |
| 连接器系统 | COMBICON MSTB 2,5 |
| 额定横截面 | 2.5 mm²           |
| 触点类型  | 孔式插头              |

#### 互锁

|      |    |
|------|----|
| 锁定类型 | 不带 |
| 安装法兰 | 不带 |

#### 导线连接

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 连接方式          | 直插式弹簧连接             |
| 导线 / PCB 连接方向 | 0 °                 |
| 刚性导线横截面       | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面       | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG  | 24 ... 16           |

# FKCN 2,5/ 6-ST - PCB 插拔式连接器



1732784

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1732784>

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| 柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管 | 0.25 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 塞规 a x b / 直径       | 2.4 mm x 1.5 mm / 1.6 mm                     |
| 剥线长度                | 10 mm                                        |

不带绝缘颈环的套管的规格

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 推荐的压接工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
|---------|--------------------|

带绝缘颈环的套管的规格

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 推荐的压接工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
|---------|--------------------|

## 材料规格

材料数据 - 联系方法

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 注意事项         | 符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料        | CU合金                                               |
| 表面特性         | 热浸镀锡                                               |
| 接线点金属表面（顶层）  | 锡 (4 - 8 µm Sn)                                    |
| 触点区域金属表面（顶层） | 锡 (4 - 8 µm Sn)                                    |


材料数据 - 壳体

|                |           |
|----------------|-----------|
| 颜色 (外壳)        | 绿色 (6021) |
| 绝缘材料           | PBT       |
| 绝缘材料组          | I         |
| CTI符合IEC 60112 | 600       |
| 阻燃等级，符合UL 94   | V0        |

机械数据 - 致动元件

|                |           |
|----------------|-----------|
| 颜色 (执行机构)      | 橙色 (2003) |
| 绝缘材料           | PA        |
| 绝缘材料组          | I         |
| CTI符合IEC 60112 | 600       |
| 阻燃等级，符合UL 94   | V0        |

## 尺寸

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸图    |  |
| 针距     | 5 mm                                                                                 |
| 宽度 [w] | 30 mm                                                                                |
| 高度[h]  | 10.9 mm                                                                              |
| 长度[l]  | 27.1 mm                                                                              |

说明

|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 操作注意事项 | 依据IEC 61984标准，COMBICON连接器不具备开关功能（COC）。在指定用途中，不得带电或载荷插拔。 |
|--------|---------------------------------------------------------|

机械测试

|      |                     |
|------|---------------------|
| 导线连接 |                     |
| 规格   | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果   | 已通过测试               |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 导线损坏和松动测试 |                     |
| 规格        | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果        | 已通过测试               |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 重复连接和断开连接 |                     |
| 规格        | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果        | 已通过测试               |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 拉伸测试                        |                       |
| 规格                          | IEC 60999-1:1999-11   |
| 导线横截面 / 导线类型 / 牵引力设定值 / 实际值 | 0.2 mm² / 刚性 / > 10 N |
|                             | 0.2 mm² / 柔性 / > 10 N |
|                             | 1.5 mm² / 刚性 / > 40 N |
|                             | 2.5 mm² / 柔性 / > 50 N |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 插入/拔出力      |                        |
| 规格          | IEC 60512-13-2:2006-02 |
| 结果          | 已通过测试                  |
| 周期数         | 25                     |
| 每个接线位的插入强度约 | 8 N                    |
| 每个接线位的拔出强度约 | 6 N                    |

|      |                        |
|------|------------------------|
| 抗擦抹性 |                        |
| 规格   | IEC 60068-2-70:1995-12 |
| 结果   | 已通过测试                  |

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 极性保护和编码 |                        |
| 规格      | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 结果      | 已通过测试                  |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 外观检查 |                       |
| 规格   | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 结果   | 已通过测试                 |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 尺寸检查 |                       |
| 规格   | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 结果   | 已通过测试                 |

# FKCN 2,5/ 6-ST - PCB 插拔式连接器



1732784

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1732784>

## 环境和真实条件

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 振动测试    |                             |
| 规格      | IEC 60068-2-6:2007-12       |
| 频率      | 10 - 150 - 10 Hz            |
| 扫描速率    | 1倍频程/分钟                     |
| 振幅      | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度     | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz)     |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h                       |
| 测试方向    | X-, Y- 与 Z-轴                |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 耐久性测试               |                       |
| 规格                  | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 海平面脉冲耐受电压           | 4.8 kV                |
| 体积电阻 R <sub>1</sub> | 1.1 mΩ                |
| 体积电阻 R <sub>2</sub> | 1.1 mΩ                |
| 插入 / 拔出周期           | 25                    |
| 绝缘电阻，相邻接线位          | > 5 MΩ                |

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 气候测试      |                                                                               |
| 规格        | ISO 6988:1985-02                                                              |
| 腐蚀应力      | 0.2 dm <sup>3</sup> 的SO <sub>2</sub> 气体通入容量300 dm <sup>3</sup> 的箱体，温度40°C，1周期 |
| 热应力       | 100 °C/168 h                                                                  |
| 大功率频率耐受电压 | 2.21 kV                                                                       |

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 环境条件        |                             |
| 环境温度（运行）    | -40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线) |
| 环境温度（存放/运输） | -40 °C ... 70 °C            |
| 相对湿度（存放/运输） | 30 % ... 70 %               |
| 环境温度（组装）    | -5 °C ... 100 °C            |

## 电气测试

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 温度测试   测试组C |                       |
| 规格          | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 已测芯数        | 18                    |

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 绝缘电阻       |                       |
| 规格         | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 绝缘电阻，相邻接线位 | > 5 MΩ                |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 电气间隙和爬电距离         |                     |
| 规格                | IEC 60664-1:2007-04 |
| 绝缘材料组             | I                   |
| 比较跟踪指标（IEC 60112） | CTI 600             |
| 额定绝缘电压 (III/3)    | 320 V               |

# FKCN 2,5/ 6-ST - PCB 插拔式连接器



1732784

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1732784>


|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 额定电涌电压 (III/3)          | 4 kV   |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 3 mm   |
| 最小爬电距离(III/3)           | 4 mm   |
| 额定绝缘电压 (III/2)          | 320 V  |
| 额定电涌电压(III/2)           | 4 kV   |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 3 mm   |
| 最小爬电距离(II/2)            | 3 mm   |
| 额定绝缘电压 (II/2)           | 630 V  |
| 额定过电压 (II/2)            | 4 kV   |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)  | 3 mm   |
| 最小爬电距离(II/2)            | 3.2 mm |

## 包装规格

|      |      |
|------|------|
| 包装类型 | 纸箱包装 |
|------|------|


## 图纸

图表




型号：FKCN 2,5/...-ST，带MSTB 2,5/...-G

图表




型号：FKCN 2,5/...-ST，带MSTBA 2,5/...-G

图表



型号：FKCN 2,5/...-ST，带MSTBV 2,5/...-G

图表




型号：FKCN 2,5/...-ST，带MSTBVA 2,5/...-G



1732784


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1732784>

图表




型号：FKCN 2,5/...-ST，带MSTBW 2,5/...-G

图表




型号：FKCN 2,5/...-ST，带MDSTB 2,5/...-G

图表



型号 : FKCN 2,5/...-ST , 带MDSTBA 2,5/...-G

图表




型号 : FKCN 2,5/...-ST , 带MDSTBV 2,5/...-G

1732784


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1732784>

图表




型号：FKCN 2,5/...-ST，带MDSTBVA 2,5/...-G

图表




型号：FKCN 2,5/...-ST，带MDSTBW 2,5/...-G

图表




型号：FKCN 2,5/...-ST，带SMSTB 2,5/...-G

图表




型号：FKCN 2,5/...-ST，带SMSTBA 2,5/...-G

图表



型号：FKCN 2.5/...-ST，带MDSTB 2.5/...-G1

图表




型号：FKCN 2,5/...-ST带CCDN 2,5/...-G1 P26 THR

1732784


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1732784>

图表




型号：FKCN 2,5/...-ST，带MDSTBV 2,5/...-G1

图表




型号：FKCN 2,5/...-ST，带MSTBO 2,5/...-G1R

图表



型号：FKCN 2,5/...-ST，带MSTBO 2,5/...-G1L

图表




型号：FKCN 2,5/...-ST，带DFK-MSTB 2,5/...-G

# FKCN 2,5/ 6-ST - PCB 插拔式连接器

1732784

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1732784>

图表



型号 : FKCN 2,5/...-ST , 带FKIC 2,5/...-ST



# FKCN 2,5/ 6-ST - PCB 插拔式连接器



1732784

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1732784>

## 认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1732784>

|                                                                                   |                               |                    |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------|---------------------|
|  | VDE报告 带生产监控<br>认证ID: 40041908 |                    |         |                     |
|                                                                                   | 额定电压U <sub>N</sub>            | 额定电流I <sub>N</sub> | 接线容量AWG | 接线容量mm <sup>2</sup> |
|                                                                                   | 400 V                         | 12 A               | -       | 0.2 - 2.5           |

# FKCN 2,5/ 6-ST - PCB 插拔式连接器



1732784

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1732784>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27460202 |
| ECLASS-12.0 | 27460202 |
| ECLASS-13.0 | 27460202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002638 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FKCN 2,5/ 6-ST - PCB 插拔式连接器



1732784  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1732784>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.0 气候变化                             |                  |
| CO2e 千克                                | 0.201千克二氧化碳当量    |

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)