



### Principales

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 Isobar B
Type de produit ou équipement	Molded case circuit breaker(MCCB)
Application	Protection
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti9 Isobar B tableau de distribution

### Complémentaires

[le] courant assigné d'emploi	112 A à 230/240 V CA 160 A à 230/240 V CA
Description des pôles	4P

### Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforming to IEC 60529
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	20,500 Cm
Largeur de l'emballage 1	48,000 Cm
Longueur de l'emballage 1	51,000 Cm
Poids de l'emballage 1	11,390 Kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	100,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 Cm
Poids de l'emballage 2	202,240 Kg

## Durabilité de l'offre

Règlementation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
Teneur en métaux recyclés	0
Global warming ; Total life cycle	115 kg CO2 eq.
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	115