


MKDSD 2,5/ 8-5,08 - PCB端子

1730560

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1730560>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



印制电路板终端，额定电流: 24 A，额定电压(III/2): 400 V，额定横截面: 2.5 mm²，电位数: 8，行数: 1，每行位数: 8，产品系列: MKDSD 2,5，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，安装: 波峰焊，导线/PCB连接方向: 0 °，颜色: 绿色，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 3.7 mm，每个电势的焊针数量: 2，包装类型: 纸箱包装

优势

- 通用型连接方式，可在全球范围内使用
- 最大接触力，升温较低
- 允许连接两条绞线
- 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力
- 内置保护导轨，可防止插错弹性变形管下的导线

商业数据

订货号	1730560
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	AAMFHB
产品关键代码	AAMFHB
目录页面	页码30 (CC-2005)
GTIN	4017918026356
单件重量（含包装）	17.68 g
单件重量（不含包装）	17.52 g
原产地	PL

MKDSD 2,5/ 8-5,08 - PCB端子

1730560

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1730560>



技术数据

产品属性

产品类型	印制电路板终端
产品系列	MKDSD 2,5
产品线	COMBICON Terminals M
类型	固定式连接器
位数	8
针距	5.08 mm
连接量	8
行数	1
电位数目	8
针脚排列	直线排列
每个电位的焊针	2

电气特性

特性

额定电流 I_N	24 A
额定电压 U_N	400 V
额定电压(III/3)	250 V
额定电涌电压(III/3)	4 kV
额定电压(III/2)	400 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV
额定电压 (II/2)	630 V
额定电涌电压(II/2)	4 kV

连接数据

连接技术

类型	固定式连接器
额定横截面	2.5 mm²

导线连接

连接方式	带压片的螺钉连接
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG	26 ... 14
柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头	0.25 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管	0.25 mm² ... 1.5 mm²
2根横截面相同的导线，刚性导线	0.14 mm² ... 0.75 mm²
2根横截面相同的导线，柔性导线	0.14 mm² ... 0.75 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带套管但不带塑料套管	0.25 mm² ... 0.75 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 1.5 mm²
剥线长度	8 mm

MKDSD 2,5/ 8-5,08 - PCB端子

1730560

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1730560>

螺钉头驱动方式	开槽 (L)
紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.6 Nm

安装

安装类型	波峰焊
针脚排列	直线排列

材料规格


材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	热浸镀锡
接线点金属表面（顶层）	锡 (4 - 8 µm Sn)
焊接区域金属表面（顶层）	锡 (4 - 8 µm Sn)

材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	绿色 (6021)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

尺寸

尺寸图	
针距	5.08 mm
宽度 [w]	41.82 mm
高度[h]	21.7 mm
长度[l]	11.62 mm
高度	18 mm
焊针长度[P]	3.7 mm
引脚尺寸	1.1 x 0.8 mm

PCB设计

引脚间距	7.55 mm
孔径	1.4 mm

MKDSD 2,5/ 8-5,08 - PCB端子



1730560

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1730560>

电气测试

电气间隙和爬电距离	
规格	IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组	I
比较跟踪指标 (IEC 60112)	CTI 600
额定绝缘电压 (III/3)	250 V
额定电涌电压 (III/3)	4 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3)	3 mm
最小爬电距离(III/3)	3.2 mm
连接导线横截面注意事项	已连2.5 mm²导线 (刚性)
额定绝缘电压 (III/2)	400 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV
最小爬电距离(II/2)	3 mm
额定绝缘电压 (II/2)	630 V
额定过电压 (II/2)	4 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	3.2 mm

环境和真实条件


环境条件	
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
相对湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C

包装规格


包装类型	纸箱包装
------	------

图纸

尺寸图



开孔图/焊盘环宽



MKDSD 2,5/ 8-5,08 - PCB端子



1730560

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1730560>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1730560>

 CSA 认证ID: 13631				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 B				
	300 V	10 A	28 - 12	-
使用组 D				
	300 V	10 A	28 - 12	-

 cULus认证 认证ID: E60425-19770427				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 B				
	300 V	20 A	30 - 12	-
使用组 D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

 VDE绘图认证 认证ID: 40055535				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	400 V	24 A	-	0.2 - 2.5

MKDSD 2,5/ 8-5,08 - PCB端子



1730560

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1730560>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MKDSD 2,5/ 8-5,08 - PCB端子

1730560

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1730560>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.124千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn