

# SPT 1,5/ 4-V-3,5 - PCB端子

1990876

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1990876>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



印制电路板终端，额定电流: 17.5 A，额定电压(III/2): 200 V，额定横截面: 1.5 mm<sup>2</sup>，电位数: 4，行数: 1，每行位数: 4，产品系列: SPT 1,5/..-V，针距: 3.5 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，安装: 波峰焊，导线/PCB连接方向: 90°，颜色: 绿色，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 2.5 mm，每个电势的焊针数量: 2，包装类型: 纸箱包装

## 优势

- 节约时间的插拔式连接方式，无需工具
- 设定的接触力保证触点长期保持稳定
- 可通过固定螺丝刀打开夹线位，从而方便地连接导线
- 从单一方向即可连接和断开导线，从而可将其整合到设备的正面
- 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力

## 商业数据

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 订货号         | 1990876          |
| 包装单位        | 180 pc           |
| 最小订货量       | 180 pc           |
| 销售关键代码      | AALBFC           |
| 产品关键代码      | AALBFC           |
| 目录页面        | 页码141 (C-1-2013) |
| GTIN        | 4046356104500    |
| 单件重量 (含包装)  | 3.869 g          |
| 单件重量 (不含包装) | 3.53 g           |
| 原产地         | CN               |

# SPT 1,5/ 4-V-3,5 - PCB端子

1990876

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1990876>



## 技术数据

### 产品属性

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 产品类型    | 印制电路板终端              |
| 产品系列    | SPT 1,5/...-V        |
| 产品线     | COMBICON Terminals S |
| 位数      | 4                    |
| 针距      | 3.5 mm               |
| 连接量     | 4                    |
| 行数      | 1                    |
| 电位数目    | 4                    |
| 针脚排列    | 直线排列                 |
| 每个电位的焊针 | 2                    |

### 电气特性

#### 特性

|                |        |
|----------------|--------|
| 额定电流 $I_N$     | 17.5 A |
| 额定电压 $U_N$     | 200 V  |
| 额定电压 (III/3)   | 160 V  |
| 额定电涌电压 (III/3) | 2.5 kV |
| 额定电压 (III/2)   | 200 V  |
| 额定电涌电压 (III/2) | 2.5 kV |
| 额定电压 (II/2)    | 400 V  |
| 额定电涌电压 (II/2)  | 2.5 kV |

### 连接数据

#### 连接技术

|       |         |
|-------|---------|
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
|-------|---------|

#### 导线连接

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 连接方式                | 直插式弹簧连接               |
| 刚性导线横截面             | 0.2 mm² ... 1.5 mm²   |
| 柔性导线横截面             | 0.2 mm² ... 1.5 mm²   |
| 可连接导线横截面 AWG        | 24 ... 16             |
| 柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm²  |
| 柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 剥线长度                | 10 mm                 |

#### 不带绝缘颈环的套管的规格

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 推荐的压接工具                 | 1212034 CRIMPFOX 6      |
| 不带绝缘卡套的套管，符合DIN 46228-1 | 接线容量：0.25 mm²; 长度: 7 mm |
|                         | 接线容量：0.34 mm²; 长度: 7 mm |
|                         | 接线容量：0.5 mm²; 长度: 8 mm  |

# SPT 1,5/ 4-V-3,5 - PCB端子

1990876

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1990876>



|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | 接线容量：0.75 mm²; 长度: 8 mm |
|  | 接线容量：1 mm²; 长度: 8 mm    |
|  | 接线容量：1.5 mm²; 长度: 8 mm  |

### 带绝缘颈环的套管的规格

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 推荐的压接工具                | 1212034 CRIMPFOX 6                |
| 带绝缘卡套的套管，符合DIN 46228-4 | 接线容量：0.25 mm²; 长度: 8 mm           |
|                        | 接线容量：0.34 mm²; 长度: 8 mm           |
|                        | 接线容量：0.5 mm²; 长度: 8 mm ... 10 mm  |
|                        | 接线容量：0.75 mm²; 长度: 8 mm ... 10 mm |

### 安装

|      |      |
|------|------|
| 安装类型 | 波峰焊  |
| 针脚排列 | 直线排列 |

### 材料规格

#### 材料数据 - 联系方法

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 注意事项         | 符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料        | CU合金                                               |
| 表面特性         | 镀锡                                                 |
| 接线点金属表面（顶层）  | 锡 (4 - 8 µm Sn)                                    |
| 焊接区域金属表面（顶层） | 锡 (4 - 8 µm Sn)                                    |

#### 材料数据 - 壳体

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 颜色 (外壳)                        | 绿色 (6021) |
| 绝缘材料                           | PA        |
| 绝缘材料组                          | I         |
| CTI符合IEC 60112                 | 600       |
| 阻燃等级，符合UL 94                   | V0        |
| 符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850       |
| 符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775       |
| 符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度       | 125 °C    |

### 尺寸

|         |              |
|---------|--------------|
| 针距      | 3.5 mm       |
| 宽度 [w]  | 15.4 mm      |
| 高度[h]   | 16.9 mm      |
| 长度[l]   | 13.5 mm      |
| 高度      | 14.4 mm      |
| 焊针长度[P] | 2.5 mm       |
| 引脚尺寸    | 0.8 x 0.8 mm |

#### PCB设计

|      |        |
|------|--------|
| 引脚间距 | 8.2 mm |
|------|--------|

# SPT 1,5/ 4-V-3,5 - PCB端子

1990876

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1990876>



|    |        |
|----|--------|
| 孔径 | 1.2 mm |
|----|--------|

### 机械测试

#### 导线损坏和松动测试

|    |                     |
|----|---------------------|
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试               |

#### 拉伸测试

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 规格                          | IEC 60999-1:1999-11   |
| 导线横截面 / 导线类型 / 牵引力设定值 / 实际值 | 0.2 mm² / 刚性 / > 10 N |
|                             | 0.2 mm² / 柔性 / > 10 N |
|                             | 1.5 mm² / 刚性 / > 40 N |
|                             | 1.5 mm² / 柔性 / > 40 N |

### 电气测试

#### 温升测试

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 规格       | IEC 60947-7-4:2019-01     |
| 温度上升要求测试 | 环境温度与固定式连接器的温升之和不应超过温度上限。 |

#### 瞬时冲击电流强度测试

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 规格 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
|----|-----------------------|

#### 绝缘电阻

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 规格         | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 绝缘电阻，相邻接线位 | > 5 MΩ                |

#### 电气间隙和爬电距离 | 1. 绝缘配合

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 应用                      | 不带间隔板                 |
| 规格                      | IEC 60947-7-4:2019-01 |
| 绝缘材料组                   | I                     |
| 比较跟踪指标 ( IEC 60112 )    | CTI 600               |
| 额定绝缘电压 (III/3)          | 160 V                 |
| 额定电涌电压 (III/3)          | 2.5 kV                |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 1.5 mm                |
| 最小爬电距离(III/3)           | 2 mm                  |
| 额定绝缘电压 (III/2)          | 200 V                 |
| 额定电涌电压(III/2)           | 2.5 kV                |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 1.5 mm                |
| 最小爬电距离(II/2)            | 1.5 mm                |
| 额定绝缘电压 (II/2)           | 400 V                 |
| 额定过电压 (II/2)            | 2.5 kV                |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)  | 1.5 mm                |
| 最小爬电距离(II/2)            | 2 mm                  |

#### 电气间隙和爬电距离 | 2. 绝缘配合

SPT 1,5/ 4-V-3,5 - PCB端子

1990876

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1990876



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 应用                      | 带RZ-SPT 2,5-2,5       |
| 规格                      | IEC 60947-7-4:2019-01 |
| 绝缘材料组                   | I                     |
| 比较跟踪指标（ IEC 60112 ）     | CTI 600               |
| 额定绝缘电压 (III/3)          | 320 V                 |
| 额定电涌电压 (III/3)          | 4 kV                  |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 3 mm                  |
| 最小爬电距离(III/3)           | 4 mm                  |
| 额定绝缘电压 (III/2)          | 400 V                 |
| 额定电涌电压(III/2)           | 4 kV                  |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 3 mm                  |
| 最小爬电距离(II/2)            | 3 mm                  |
| 额定绝缘电压 (II/2)           | 630 V                 |
| 额定过电压 (II/2)            | 4 kV                  |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)  | 3 mm                  |
| 最小爬电距离(II/2)            | 3.2 mm                |

电气间隙和爬电距离 | 3. 绝缘配合

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 应用                      | 带RZ-SPT 2,5-5,0       |
| 规格                      | IEC 60947-7-4:2019-01 |
| 绝缘材料组                   | I                     |
| 比较跟踪指标（ IEC 60112 ）     | CTI 600               |
| 额定绝缘电压 (III/3)          | 500 V                 |
| 额定电涌电压 (III/3)          | 6 kV                  |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 5.5 mm                |
| 最小爬电距离(III/3)           | 6.3 mm                |
| 额定绝缘电压 (III/2)          | 630 V                 |
| 额定电涌电压(III/2)           | 6 kV                  |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 5.5 mm                |
| 最小爬电距离(II/2)            | 5.5 mm                |
| 额定绝缘电压 (II/2)           | 800 V                 |
| 额定过电压 (II/2)            | 6 kV                  |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)  | 5.5 mm                |
| 最小爬电距离(II/2)            | 5.5 mm                |

环境和真实条件

振动测试

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 规格      | IEC 60068-2-6:2007-12        |
| 频率      | 10 - 150 - 10 Hz             |
| 扫描速率    | 1倍频程/分钟                      |
| 振幅      | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)  |
| 加速度     | 50 m/s² (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h                        |
| 测试方向    | X-, Y- 与 Z-轴                 |

# SPT 1,5/ 4-V-3,5 - PCB端子



1990876

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1990876>

## 灼热线测试

|      |                        |
|------|------------------------|
| 规格   | IEC 60695-2-10:2013-04 |
| 温度   | 850 °C                 |
| 暴露时间 | 5 s                    |

## 老化

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 规格 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
|----|-----------------------|

## 环境条件

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 环境温度（运行）    | -40 °C ... 105 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线) |
| 环境温度（存放/运输） | -40 °C ... 70 °C                   |
| 相对湿度（存放/运输） | 30 % ... 70 %                      |
| 环境温度（组装）    | -5 °C ... 100 °C                   |

## 包装规格

|      |      |
|------|------|
| 包装类型 | 纸箱包装 |
|------|------|

# SPT 1,5/ 4-V-3,5 - PCB端子


1990876

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1990876>



## 图纸

图表



型号 : SPT 1,5/...-V-3,5

# SPT 1,5/ 4-V-3,5 - PCB端子

1990876

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1990876>



## 认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1990876>

| <div> <b>cULus认证</b><br/>认证ID: E60425-20061129</div> |                    |                    |         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|
|                                                                                                                                       | 额定电压U <sub>N</sub> | 额定电流I <sub>N</sub> | 接线容量AWG | 接线容量mm <sup>2</sup> |
| 使用组 B                                                                                                                                 |                    |                    |         |                     |
|                                                                                                                                       | 300 V              | 10 A               | 24 - 16 | -                   |
| 使用组 D                                                                                                                                 |                    |                    |         |                     |
|                                                                                                                                       | 300 V              | 10 A               | 24 - 16 | -                   |



# SPT 1,5/ 4-V-3,5 - PCB端子

1990876

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1990876>



## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27460101 |
| ECLASS-13.0 | 27460101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002643 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SPT 1,5/ 4-V-3,5 - PCB端子

1990876

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1990876>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

|                  |        |
|------------------|--------|
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是, 无豁免 |
|------------------|--------|

### China RoHS

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E      |
|                                        | 没有超过限值的危险物质 |

### EU REACH SVHC

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
|----------------------|------------------|

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)