

Données techniques


2214S

Roulements à rotule sur billes



Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	70 mm
D - Diamètre Extérieur	125 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	31 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	1,55 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	44000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	17100000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	1100000 mN
e - Coefficient	0.26
Y0 - Coefficient charge statique axiale	2.5
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	2.4
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	3.7
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	33600 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	27000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	78 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	117 mm



DIMENSIONS D'INSTALLATION

ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement

1,5 mm

