

SAJ405XHL0N30SNOLRQ

✓ 生産可能

Alcoswitch | Alcoswitch SAJ Series

型番: 2351461-6

Snap Action Switches, Single Pole - Single Throw Configuration (Pole-Throw), Lever Actuator Style, .5 A, 30 VDC, Alcoswitch SAJ Series

[TE.comを見る>](#)



リレー / コンタクタ / スイッチ > スイッチ > スナップ アクション スイッチ



構成 (Pole-Throw): 単極 - 単投  
アクチュエータのスタイル: レバー  
スナップ アクション スイッチ端子の定格電流: .5 A  
スナップ アクション スイッチの定格電圧: 30 VDC  
操作力: 50 g [ 1.8 oz ]

特徴

製品のタイプの特徴

|               |            |
|---------------|------------|
| 製品タイプ         | スイッチ       |
| スイッチのタイプ      | スナップ アクション |
| アクチュエータのスタイル  | レバー        |
| スイッチ コネクタのタイプ | プリント基板     |
| スイッチのスタイル     | ミニチュア      |

構成の特徴

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 動作位置            | 6.7 mm  |
| 構成 (Pole-Throw) | 単極 - 単投 |

電気的特性

|                      |        |
|----------------------|--------|
| スナップ アクション スイッチの定格電圧 | 30 VDC |
|----------------------|--------|

ボディの特徴

|       |       |
|-------|-------|
| 応差の動き | .7 mm |
| 戻り力   | 3 g   |



端子の特徴

|                        |      |
|------------------------|------|
| 端子のベース材質               | 銀合金  |
| スナップ アクション スイッチ端子の定格電流 | .5 A |

結線の特徴

|        |         |
|--------|---------|
| 結線のタイプ | プリント基板右 |
|--------|---------|

機械的アタッチメント

|                        |         |
|------------------------|---------|
| スナップ アクション スイッチの取り付け角度 | ライトアングル |
|------------------------|---------|

寸法

|       |        |
|-------|--------|
| 予備移動量 | 1.8 mm |
|-------|--------|

動作/用途

|     |              |
|-----|--------------|
| 操作力 | 50 g[1.8 oz] |
|-----|--------------|

その他

|          |       |
|----------|-------|
| オーバートラベル | .3 mm |
|----------|-------|

製品コンプライアンス

コンプライアンス資料に関しましては、[TE.comの製品ページをご覧ください](#)>

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS指令2011/65 / EU        | 指令に適合                                                                          |
| EU ELV指令2000/53 / EC         | 指令に適合                                                                          |
| 中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016    | 閾値を超える物質は有りません。                                                                |
| EU REACH規則（EC） No. 1907/2006 | ECHAによる現在の候補リスト: 2023年1月<br>(233)<br>候補リストの表記: 2023年1月(233)<br>REACH SVHCを含まない |
| ハロゲン含有量                      | 低ハロゲンの場合は Br ,Cl,F,I が均質材料あたり 900 ppm 未満であり、又BFR/CFR /PVC が無いこと                |
| はんだ処理能力                      | 半田工程に付いては未確認                                                                   |

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2011/65 / EU（RoHS2）の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CE マークが与えられます。コンポーネントには CE マークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の付属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質要件に関するガイダンス」 URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>に基づいた SVHCを記載しています。



適合製品



TE製品番号: 2351461-4  
MINSA SW HLV 0.30N 0.5A AC SC Lg-R-Bnd



TE製品番号: 2351461-5  
MINSA SW HLV 0.30N 0.5A AC NC Lg-R-Bnd

関連シリーズ | Alcoswitch SAJ Series



スナップアクションスイッチ(55)

この製品と一緒に購入されている製品



TE製品番号:6609987-2  
15SRB1-R=F8219A



TE製品番号:1734260-2  
AMP HPI 1.25 mm Headers



TE製品番号:1932870-1  
FBIS-II PLUG ASSY 6 POS, 0.05um Gold



TE製品番号:2176070-9  
3521 22R 1% 2W



TE製品番号:2-1879213-8  
CPF 0402 49R9 0.1% 25PPM 1K RL



TE製品番号:1-84953-0  
1MM FPC HORZ.TOP CONT.ASSY 10P



TE製品番号:2108614-5  
2.7H SPRING FINGER WITH EMBOSS



TE製品番号:1-5406721-3  
MJ,RJ45,SMT,BLACK,22"REEL,30 Au

書類

製品図面

MINSA SW HLV 0.30N 0.5A AC NO Lg-R-Bnd

英語

CAD ファイル



3D モデル

3D

カスタマービューモデル

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2351461-6\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英語

カスタマービューモデル

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2351461-6\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英語

カスタマービューモデル

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2351461-6\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英語

CADファイルをダウンロードすることにより、[利用規約](#)に同意したことになります。

データ シート/カタログ ページ

[SAJ4 Series Snap Action Switches Data Sheet](#)

英語