



Protection en manutention

ULTRANE 526



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY



ISO 13997
4.9 N (499 g)

Dextérité EN ISO
21420: 5/5

CATÉGORIE 3



Excellente préhension, peau protégée et dextérité imbattable en environnement très huileux.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Dextérité imbattable



Durabilité

- Excellente résistance à l'abrasion grâce à l'enduction en nitrile.



Productivité

- L'enduction Grip & Proof assure une excellente préhension en environnement huileux. Elle réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité.



Protection de la peau

- Étanche à l'huile, repousse la pénétration de l'huile et réduit le risque de dermatites.
- Sans substances nocives: sans DMF



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



Lavabilité

- Lavable 3 fois à 40°C, pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets



Protéger l'environnement

- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Agriculture
- Industrie du verre
- Métallurgie
- Collectivité: Entretien des Espaces Verts

APPLICATIONS

- Manipulation et tri de petites pièces coupantes
- Manipulation de pièces mécaniques huilées
- Travaux de maintenance mécanique
- Activités de réentrée
- Manutention de plaques de verre
- Usinage de pièces en présence d'huile de coupe
- Assemblage de petites pièces huileuses
- Travaux de maintenance en environnement humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures)
- Entretien des jardins publics



Protection en manutention

ULTRANE 526

(LÉGENDES)

EN388		DANGERS MÉCANIQUES	
		NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)	
4	1	2	1 A
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protection contre les chocs (optionnel)
			Résistance à la coupure selon ISO 13997
			Résistance à la perforation
			Résistance au déchirement
			Résistance à la coupure
			Résistance à l'abrasion

EN407		DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)	
		NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
			Résistance aux grosses projections de métal en fusion
			Petites projections de métal fondu
			Résistance à la chaleur radiante
			Résistance à la chaleur convective
			Résistance à la chaleur de contact
			Propagation de flamme

		PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES	
GR		GR: Tâches de réentrée	
ISO 18889			

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture
Jauge	13
Finition extérieure	Enduction complète
Matière	Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir
Longueur (cm)	23-27
Tailles	7 8 9 10 11

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 96 paires/carton
-----------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/09/18/1953 Ext 01/09/18 update 01-08/09/2023
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France