




Inter dif 3P+N 40A 30mA AC BD

CDC840F



Caractéristiques

Appareil de la famille	CDC
Nombre de pôles	4 P
Position du neutre	gauche
Courant assigné nominal	40 A
Type de protection différentielle	AC
Type de connexion	cage à vis
Courant différentiel assigné	30 mA
Pouvoir de fermeture et de coupure	1,5 kA
Fréquence assignée	50 Hz
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Puissance dissipée totale sous IN	6,5 W
Mode de fixation	rail DIN
Tension assignée d'emploi Ue	230/400 V
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	8
Nombre de modules	4
Hauteur produit installé	84,4 mm
Largeur produit installé	71 mm
Profondeur produit installé	70 mm
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	4000
Endurance électrique en nombre de cycles	2000
Section de raccordement en câble rigide	1 / 25mm ²
Section de raccordement en câble souple	1 / 16mm ²
Couple de serrage	2,8Nm
Indice de protection IP	IP20
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Tenue aux ondes de choc 8/20µs	0,25 kA
Altitude	2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution	tous climats
Température de fonctionnement	-5 à 40 °C
Température de stockage	-55 à 70 °C
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	non concerné