


HFL1826

Roue libre

Roue libre HFL, avec palier radial

Information technique



Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	L564	Graisse (L564)
revêtement	Sans	
profil de la surface extérieure	Sans	Surface extérieure lisse
design du ressort	Norme	Ressorts de pression en acier

dimensions principale & données de performance

F _w	18 mm	Diamètre sous rouleaux
D	24 mm	Diamètre extérieur
C	26 mm	Largeur, bague extérieure
C _r	8.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	10.200 N	Charge stat. de base, radiale
r _{min}	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein
C _{ur}	1.440 N	Limite à la fatigue, radiale
n _{GA}	7.500 1/min	Vitesse limite bague extérieure tournante
n _{GW}	7.500 1/min	Vitesse limite arbre tournant
≈m	24,8 g	Poids

Cotes de montage

M _{d per}	24,1 Nm	Couple de rotation admiss.
--------------------	---------	----------------------------



Plage de température

T _{min}	-10 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	70 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  Ouvert
-  Faible encombrement
-  Roue libre