




Détecteur inductif tout inox

IGB3008BBPKG/AM/US-104/3G/3D



Caractéristiques du produit		
Technologie	PNP	
Fonction de sortie	normalement ouvert	
Portée [mm]	8	
Boîtier	boîtier fileté	
Dimensions [mm]	M18 x 1 / L = 45	
Application		
Caractéristique spécifique	contacts dorés; Portée augmentée; Boîtier entièrement métallique	
Tenue en pression	100 bar	10 MPa
Remarque sur la tenue en pression	face active	
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC	
Consommation [mA]	< 10	
Classe de protection	III	
Protection inversion de polarité	oui	
Sorties		
Technologie	PNP	
Fonction de sortie	normalement ouvert	
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100	
Fréquence de commutation DC [Hz]	100	
Protection courts-circuits	oui	
Protection surcharges	oui	
Zone de détection		
Portée [mm]	8	
Portée réelle Sr [mm]	8 ± 10 %	
Portée de travail [mm]	0...6,48	
Portée augmentée	oui	



Détecteur inductif tout inox

IGB3008BBPKG/AM/US-104/3G/3D

Exactitude / déviations		
Facteur de correction		acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,6 / aluminium: 0,5 / cuivre: 0,2
Hystérésis	[% de Sr]	1...15
Conditions d'utilisation		
Température ambiante		[°C] -25...60
Remarque sur la température ambiante		pour emploi en dehors de la zone explosive: -40...85°C
Indice de protection		IP 67; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K)
Tests / homologations		
Homologation		BVS 20 ATEX E 055 X; IECEx BVS 20.0042 X
Marquage ATEX		 II 3G Ex ec IIC T6 Gc
		 II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
	EN 55011 émission	classe B
Logiciel Embedded inclus		non
Données mécaniques		
Poids	[g]	70,8
Boîtier		boîtier fileté
Type de montage		encastrable
Dimensions		[mm] M18 x 1 / L = 45
Désignation du filetage		M18 x 1
Matières		inox (1.4404 / 316L); face active: inox (1.4404 / 316L); fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: inox (1.4404 / 316L)
Couple de serrage		[Nm] 50
Boîtier entièrement métallique		oui
Afficheurs / éléments de service		
Indication		état de commutation 4 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		écrous de fixation: 2
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique - connecteur		
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré		
		


IG519A



Détecteur inductif tout inox

IGB3008BBPKG/AM/US-104/3G/3D

Raccordement



1	L+	
3	L-	
4	OUT	DO (NO)

DO: sortie numérique; NO: normalement ouvert