

ベースストリップ - MCDN 1,5/13-G1-3,5 P14THR - 1954045

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



ソケット, 定格電流: 8 A, 定格電圧 (III/2) : 160 V, 極数: 13, ピッチ: 3.5 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すず, 取付け方法: SMD/THT/THR, ピン長さ 1.4 mm。ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様は、"ダウンロード" でご確認ください。

図はコンタクト20点を接続する10極仕様

特長

- ✓ セルフロックフランジでプラグをロックする固定ラッチ付き
- ✓ プリント基板方向に挿入
- ✓ 低背型THR 2段ピンヘッダー、3.5 mmおよび3.81 mmのコンパクトなピッチ
- ✓ SMTリフロープロセスで使用
- ✓ オフセット配列なし、デバイス前面に平面取付け



基本情報

梱包	50 pc
GTIN	 4 017918 919177
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	9.16 g
関税	85366990
生産国	ブルガリア
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

寸法

長さ	13.3 mm
ピッチ	3.50 mm
寸法a	42 mm
高さ	16 mm
	15.2 mm
はんだピンの長さ	1.4 mm
ピン寸法	0,8 x 0,8 mm
ピンピッチ	3.50 mm

ベースストリップ - MCDN 1,5/13-G1-3,5 P14THR - 1954045

技術データ

寸法

穴径	1.4 mm
----	--------

その他

製品範囲	MCDN 1,5/...G1-THR
絶縁材質グループ	IIIa
定格サージ電圧 (III/3)	2.5 kV
定格サージ電圧 (III/2)	2.5 kV
定格サージ電圧 (II/2)	2.5 kV
定格電圧 (III/3)	160 V
定格電圧 (III/2)	160 V
定格電圧 (II/2)	250 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 I _N	8 A
最大負荷電流	8 A (極当たり)
絶縁材質	LCP
UL94難燃性クラス	V0
色	黒
極数	13

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

ベースストリップ - MCDN 1,5/13-G1-3,5 P14THR - 1954045

認証

認証

認証

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized / IECB Scheme

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
標準規格 IN	8 A
定格電圧UN	160 V

EAC

cULus Recognized		
	B	D
標準規格 IN	8 A	8 A
定格電圧UN	150 V	150 V

IECEE CB Scheme 	
標準規格 IN	8 A
定格電圧UN	160 V

アクセサリ

アクセサリ

コーディングエレメント

ベースストリップ - MCDN 1,5/13-G1-3,5 P14THR - 1954045

アクセサリ

コーディングプロフィール - CP-MSTB - 1734634

キーイングプロフィール、プラグの溝または逆仕様ソケットに挿入、色：赤、絶縁材



端子台用マーキングシート、印字済み


マーキングカード - SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804109




マーキングカード, カード, 白, マーキング, 横: 連番 (1 ~ 10、11 ~ 20など、91 ~ (99)100まで), 取付けタイプ: 粘着剤, 端子台幅 : 3.81 mm, 印字エリア: 3,81 x 2,8 mm

図面

穴あけ加工図



外形寸法



*) 8極までは1.3、9極以上は1.4