

Scheda prodotto

Caratteristiche

OVA37107

Rilux LED PLUS - Standard - 24Weq - Non Permanente - 225lm - 1h - SE



Presentazione

Gamma	Rilux
Nome del prodotto	Rilux LED
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Alimentazione	Non Permanente
Numero ingresso logico	LED 0.3 W x 8
Numero di batterie	1 3,6 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Informazioni aggiuntive dispositivo	Pittogrammi (da ordinare separatamente)

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V 50 Hz
Potenza assorbita	24 VA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	1 h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza: 225 lm
Montaggio dispositivo	Parete a soffitto Filoghiera in controsoffitto Montaggio a muro parete
Altezza	51 mm
Larghezza	343 mm
Profondità	104 mm
Peso prodotto	0,59 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK06
Temperatura ambiente operativa	0...40 °C
Resistenza al fuoco	850 °C
Norme di riferimento	EN 60598-2-22 IEC 50-11 IEC 695-2-1

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
----------------------	-----

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	In corso di indagine
-------------------	----------------------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------