




Données techniques

29418E

Butées à rotule sur rouleaux



VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
d - Diamètre intérieur rondelle arbre	90 mm
D - Diamètre extérieur rondelle de logement	190 mm
D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement	130 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre	170,8 mm
T - Hauteur de butée	60 mm
C - Largeur de la rondelle de logement	29 mm
B - Largeur de la rondelle arbre	39 mm
B2 - Distance grande face rondelle arbre / cage tôle	53 mm
a - Position Point Application Charges	56 mm
Matière Cage	Tôle
Masse	7,77 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	709000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	2100000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	231000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	10200 °/s
N ref - Vitesse thermique de référence	11400 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	20400 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	473,15 °K

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	7.119 Hz
--	----------



FREQUENCES ROULEMENT

BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	8.881 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	5.514 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	2.757 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.445 Hz

DIMENSIONS D'INSTALLATION

ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2,1 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	161 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	135 mm
db1 - Diamètre max épaulement rondelle arbre	99 mm
db2 - Diamètre max entretoise	99 mm

