


FAG

UCPA210

Palier à semelle

Paliers à semelle UCPA, corps de palier en fonte, à semelle courte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
tolérance logement	J7	Couple normal
Material	GG	Cast iron

dimensions principale & données de performance

d	50 mm	Alésage
L	130 mm	Longueur totale
H 2	116 mm	Hauteur
C r	37.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r	23.200 N	Charge stat. de base, radiale
C ur	1.210 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	2,78 kg	Poids

Cotes de montage

J	94 mm	Distance trous de fixation
K	M16	Filetage trou de fixation



Dimensions

H	57,2 mm	Distance axe arbre
A	60 mm	Largeur (base)
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification
B	51,6 mm	Largeur de la bague intérieure
S ₁	32,6 mm	Distance entre le chemin de roulement et le collier d'arrêt

information additionnelle

PA210	Corps de palier
UC210	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.