


FAG

UKF211

Corps de roulement à bride

Palier applique UKF

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	50 mm	Alésage
L	163 mm	Largeur de bride
C _r	46.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	29.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	1.520 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	3,48 kg	Poids

Cotes de montage

J	130 mm	Distance trous de fixation
N	19 mm	Trou de fixation
n	4	Nombre de vis de fixation

Dimensions

A	43 mm	Hauteur logement
A ₁	20 mm	Épaisseur de bride
A ₂	25 mm	Distance piste
B	36 mm	Largeur
B ₁	59 mm	Largeur totale du collier de blocage
d ₃	75 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique



[Afficher les détails du produit dans medias](#)

13.11.2025, 07:22:04 UTC

SCHAEFFLER

information additionnelle

1	Nombre de logements
F211	Corps de palier
UK211	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.