JALTAIL SAS ESD
JVJV102

S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 48



HELIUM 2

- **Tige en microfibre**
- **Semelle PU/PU de BASF®**
- **ESD / Dissipatrice**
- **Embout aluminium type B et antiperforation non métallique**

LINK-ESD

ESD

- Chaussure de sécurité montante de type urban sport **conçue avec une technologie alliant performance et légèreté**, coloris noir.
- Chaussures électrostatiques dissipatrices **ESD** de classe environnementale II protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique. testées suivant la **norme EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1.**
- Tige en microfibre hydrofuge, aspect nubuck. Liseré réfléchissant au talon.
- Doublure de tige respirante en **maille 3D SURF** à structure alvéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement.
- Languette doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieure de la chaussure.
- Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Système de fermeture par laçage sur 4 perforations et 2 paires d'œillets non métalliques. Lacet plat 140 cm.
- Première de propreté **SOFT LIGHT** en **polymère expansé ultra léger**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée et équipée du système **Link ESD™** système dissipateur d'électricité statique multi-contact innovant (Brevet déposé).
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®.**
- Chaussant **ergonomique** avec un embout en aluminium **PREM-Alu B**, résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la norme 22568-1:2021.
- Première de montage et intercalaire anti-perforation en textile non tissé **FLEX-LIGHT By Jallatte, 54% plus léger qu'un insert standard**, **conforme à la norme 22568-4 : 2021**, antistatique, cousu directement sur la tige et couvrant **100% du pied** pour une protection intégrale.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboitage du talon.

- **Semelle innovante HELIUM** en bi-composant **PU LIGHT/ PU de BASF** dont la formulation a été spécialement élaborée pour une sensation de légèreté incomparable et un confort absolu.

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,39** (>0,32) – talon **0,40** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,29** (>0,18) – talon **0,27** (>0,13)

- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- **Formulation du PU confort spéciale** à faible densité.
  - Plus léger mais aussi performant qu'un polyuréthane classique.
  - Garantit un meilleur rapport 'durabilité / poids'.
  - **Sensation de légèreté inégalée.**
  - **Adapté aux environnements peu contraignants.**
  - Bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.

Poids	Brut (42) : 1180 g / Net (42) : 964 g			
Pointure	35 au 39	40 au 42	43 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartons (mm)	695 x 227 x 366	685 x 423 x 347	685 x 500 x 347	685 x 250 x 346

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

15/05/2024

Jallatte®
www.jallatte.com